



GreenPerform Canopy Mini500 G4

BCP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-MB

GreenPerform Canopy Mini500 G4, 91 W, 14079 lm, 4000 K

Philips GreenPerform Canopy Mini500 Gen4 membuktikan reputasi rangkaian GreenPerform dalam hal performa yang andal. LED hemat energi generasi terbaru ini tidak hanya memberikan kemampuan daya penerangan sistem terdepan dan kualitas jangka panjang yang lebih baik, tetapi juga menawarkan pilihan optik, konektivitas, kontrol, dan opsi pemasangan yang serbaguna. Jadi, Anda dapat menciptakan kondisi pencahayaan yang ideal untuk ruang apa pun, kapan pun. Portofolio GreenPerform Canopy juga mencakup seri yang ideal untuk pencahayaan kanopi pada aplikasi makanan. Bagi para profesional yang menuntut pencahayaan terkoneksi berkinerja tinggi untuk pemasangan pencahayaan mereka, rangkaian lumener kanopi LED yang kuat, dioptimalkan, dan serbaguna ini merupakan pilihan yang tepat untuk aplikasi kanopi dalam dan luar ruangan.

Product data

Informasi Umum		Warna sumber cahaya	
Tipe mesin sumber cahaya	LED	840 neutral white	
Tag servis	Ya	Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tangga penawaran	Kinerja	Tegangan Masuk	220-240 V
Teknis Lampu		Frekuensi Garis	50 to 60 Hz
Flux Cahaya	14.079 lm	Lonjakan arus	35,4 A
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K	Konsumsi Daya	91 W
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	155 lm/W	Faktor Daya (Fraksi)	0.95
Indeks renderasi warna (CRI)	>80	Jumlah produk pada MCB 16A tipe B	8
		Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I

GreenPerform Canopy Mini500 G4

Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Antarmuka kontrol	-
Mekanis dan Housing	
bahan perumahan	Aluminium cetak permanen ADC1 - grade aloi (EN AC-47100)
Material penutup optik	Kaca keras
Warna Housing	Putih
Lapisan penutup optik	Jernih
Panjang keseluruhan	335 mm
Lebar keseluruhan	335 mm
Tinggi keseluruhan	158 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	158 x 335 x 335 mm
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP65 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Kode pelindung dampak mekanis	IK07 [2 J bertulang]
Tipe penutup optik	Kaca bening
Berat Bersih (Bagian)	6,690 kg
Penyetujuan dan Aplikasi	
Tanda dapat menyala	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal

Tanda CE	Ya
Kisaran suhu ambien	-40 hingga +50 °C
Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Toleransi konsumsi daya	+/-10%
Data Produk	
Nama produk pesanan	BCP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-MB
Nama lengkap produk	BCP500 G4 LED140/NW GU5.3 S-MB
Kode produk lengkap	872016954749000
Kode urutan	911401508842
No. Material (12NC)	911401508842
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8720169547490
Numerator - Pak per kotak bagian luar	1
EAN/UPC - Kantung	8720169547490

Dimensional drawing

