



# Bộ đèn GreenPerform

## RC100B LED37S 840 W603L603 PSU UNV G3

Bộ đèn GreenPerform, 116 lm/W, 840 trắng trung tính

Máng đèn GreenPerform cải thiện thiết kế nhỏ gọn của thế hệ mới nhất đồng thời tăng cường hiệu suất và nhiều phiên bản cho các thị trường khác nhau. Tích hợp với tất cả các hệ thống hiện có: POE, InterAct office không dây, InterAct Office Pro, bộ điều khiển ActiLume, máng đèn GreenPerform cải thiện khả năng tiết kiệm năng lượng và các tính năng kết nối.

### Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Nguồn sáng có thể thay thế	Không
Số lượng bộ điều khiển	1 thiết bị
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Loại nguồn sáng	LED
Thế dịch vụ	Có
Thang giá trị	Hiệu suất
Thời hạn bảo hành	3 năm

### Thông tin kỹ thuật về đèn

Quang thông	3.700 lm
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	4000 K
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	116 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)	80
Màu sắc nguồn sáng	840 trắng trung tính

### Vận hành và điện

Điện áp đầu vào	110 đến 277 V
Tần số dòng	50 to 60 Hz
Dòng khởi động	12,6 A

Thời gian khởi động	176 ms
Mức tiêu thụ điện	32 W
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.9
Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B 24	
Phù hợp với bật/tắt ngẫu nhiên	Không
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn I

### Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng	Không
Giao diện điều khiển	-
Công suất chiếu sáng liên tục	Không

### Cơ khí và vỏ đèn

Vật liệu vỏ đèn	Kim loại
Vật liệu chóa quang học	Polycarbonate
Vật liệu chụp quang học	Polycarbonate
Vật liệu gắn cố định	Thép
Màu vỏ đèn	Trắng
Lớp hoàn thiện chụp quang học	Nổi gờ
Chiều dài tổng thể	603 mm

## Bộ đèn GreenPerform

Chiều rộng tổng thể	603 mm
Chiều cao tổng thể	46 mm
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	46 x 603 x 603 mm
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20 [Bảo vệ ngón tay]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK03 [0,3 J]
Kiểu chụp quang học	Dàn thấu kính dạng thanh tùy chỉnh trong nắp polycarbonate
Trọng lượng tịnh (Bộ)	2,799 kg

### Phê duyệt và ứng dụng

Thử nghiệm sợi dây phát sáng	Nhiệt độ 600 °C, thời gian 30 giây
Ký hiệu tính dễ cháy	Để lắp trên các bề mặt thường bắt cháy
Dấu CE	Có
Nhiệt độ môi trường cho phép	-20 đến +40°C

### Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Dung sai quang thông	+/-10%
----------------------	--------

Màu sắc ban đầu	SDCM<4
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%

### Hiệu suất theo thời gian (Tuân thủ IEC)

Tuổi thọ hữu ích trung bình L70B50	50.000 h
------------------------------------	----------

### Dữ liệu sản phẩm

Tên sản phẩm đặt hàng	RC100B LED37S 840 W603L603 PSU UNV G3
Tên sản phẩm đầy đủ	RC100B LED37S 840 W603L603 PSU UNV G3
Mã sản phẩm đầy đủ	911401509551
Mã đơn hàng	911401509551
Số vật liệu (12NC)	911401509551
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	2

### Bản vẽ kích thước

