



Green Perform Troffer

RC100B LED37S 840 W603L603 PSU UNV G3

Green Perform Troffer, 116 lm/W, 840 中性白光

GreenPerform Troffer 最新一代產品改善了輕巧化設計，同時提升效能，提供更多適合各種市場的版本。整合所有系統：POE、InterAct Office Wireless、InterAct Office Pro、ActiLume 控制器。GreenPerform Troffer 提供更多節能與連線功能。

产品数据

一般資訊	
光源可更換	無
裝置部件數量	單位
內附驅動器	是
照明 source 引擎類型	LED
客戶服務標籤	是
價值階梯	效能
保固期	3 年
照明技術	
光通量	3,700 lm
相關色溫 (標稱)	4000 K
光效 (額定) (標準)	116 lm/W
演色性指數 (CRI)	80
光源色彩	840 中性白光
運轉與電力	
輸入電壓	110 至 277 V
線路頻率	50 to 60 Hz
湧入電流	12.6 A
浪湧時間	176 ms

耗電量	32 W
功率因數 (比值)	0.9
16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	24
適合隨機切換	無
保護等級 IEC	安全等級 I
控制與調光	
可調光	否
控制介面	-
恆光輸出	無
機械與外罩	
外殼材質	金屬
光學材料	聚碳酸酯樹脂
光學罩材質	聚碳酸酯
固定材料	鋼鐵
外罩色彩	白色
光學罩表面處理	溝紋
燈體長度	603 mm
燈體寬度	603 mm
燈體高度	46 mm

Green Perform Troffer

尺寸 (高 x 寬 x 深)	46 x 603 x 603 mm
防水防塵規範 (IP)	IP20 [可防止手指侵入]
機械衝擊保護規範	IK03 [0.3 J]
光學罩類型	可變透鏡陣列位於聚碳酸酯樹脂外蓋中
淨重 (個)	2.799 kg

認證與應用

灼熱絲測試	溫度 600°C、持續時間 30 秒
易燃性標誌	用於安裝於通常易燃的表面
CE 標誌	是
環境溫度範圍	-20 至 +40 °C

初始效能 (符合 IEC 標準)

光通量容限	+/-10%
點火色度	SDCM<4

功耗容差	+/-10%
------	--------

長期效能 (符合 IEC 標準)

中值使用壽命 L70B50	50,000 h
---------------	----------

產品資料

下訂產品名稱	RC100B LED37S 840 W603L603 PSU UNV G3
完整產品名稱	RC100B LED37S 840 W603L603 PSU UNV G3
完整產品代碼	911401509551
訂單代碼	911401509551
材質 Nr. (12NC)	911401509551
分子 - 每個包裝的數量	1
分子 - 每一外盒包裝	2

二维绘图

