GreenSpace Flex Luna

RS378B P9 930 PSU-E WB M55 WP PRO

GreenSpace Flex Luna, 9 W, Branco quente 930, IP20/54 | Proteção contra toques; proteção contra o acúmulo de poeira, à prova de respingos

Sempre em transformação, mas constante, a lua simboliza a verdadeira essência da iluminação para hotelaria — adaptável, sofisticada e sempre harmonizada com o ambiente. O GreenSpace Flex Luna foi projetado para evocar uma sensação única. Assim como a lua, Luna não sobrepuja, mas realça o ambiente ao seu redor, lançando um brilho que parece íntimo e grandioso. Não é apenas uma luz. É uma experiência íntima.

Dados do produto

Informações gerais	
Light source engine type	LED
Escala de valor	Desempenho

Dados técnicos de luz	
Fluxo luminoso	1.000 lm
Temperatura de cor correlacionada (nom.)	3000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	111 lm/W
Color rendering index (CRI)	92
Cor da fonte de luz	Branco quente 930
Classificação unificada de brilho CEN	16

Dados elétricos e de operação	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Consumo de energia	9 W
Fator de potência (fração)	0.9
Número de produtos em MCB de 16 A tipo B	75
Proteção/Classe IEC	Classe de segurança II

Controles e dimerização	
Regulável	-
Interface de controle	-

Dados mecânicos e de compartimento	
Material do compartimento	Liga de alumínio
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Policarbonato
Cor do compartimento	Preto
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Ótica estruturada
Código de proteção de entrada	IP20/54 [Proteção contra toques; proteção contra o acúmulo de poeira, à prova de respingos]

GreenSpace Flex Luna

Código de proteção mecânica contra impactos	IK03 [0,35 J reforçado]
Tipo de acessório de difusor ótico	Lentes
Peso líquido (peça)	0,190 kg

Aprovação e aplicação

Marca CE	Sim
Intervalo de temperatura ambiente	-20 a 45 °C

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	-10% / +10%
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	RS378B P9 930 PSU-E WB M55 WP PRO
Nome do produto completo	RS378B P9 930 PSU-E WB M55 WP PRO
Descrição do código local	RS378B P9 930 PSU-E WB M55 WP PRO
Código de encomenda	911401509646
Nº do material (12NC)	911401509646
Código local	911401509646
Numerador — Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP — Embalagens por exterior	48

Desenho dimensional



© 2025 Signify Holding Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações inclusas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Philips e o Philips Shield Emblem são marcas comerciais registradas da Koninklijke Philips N.V.