



GreenSpace Flex Luna

RS378B P12 930 PSU-E MB M55 WP PRO

GreenSpace Flex Luna, 12.6 W, 930 warm white, IP20/54 |
Perlindungan jari, perlindungan akumulasi debu, tahan percikan

Selalu berubah namun dapat diandalkan, bulan mencerminkan hakikat pencahayaan perhotelan, yang mudah beradaptasi, elegan, dan selalu selaras dengan lingkungan sekitarnya. GreenSpace Flex Luna dirancang untuk membangkitkan sensasi yang unik. Seperti bulan, Luna tidak mendominasi tetapi menonjolkan sekelilingnya, memancarkan cahaya yang terasa intim dan megah. Bukan sekadar cahaya. Itu adalah pengalaman yang intim.

Product data

Informasi Umum		Jumlah produk pada MCB 16A tipe B	
Tipe mesin sumber cahaya	LED		52
Tangga penawaran	Kinerja	Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas II
Teknis Lampu		Kontrol dan Peredupan	
Flux Cahaya	1.390 lm	Dapat diredupkan	-
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	3000 K	Antarmuka kontrol	-
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	110 lm/W	Mekanis dan Housing	
Indeks renderasi warna (CRI)	92	bahan perumahan	Aloi Aluminium
Warna sumber cahaya	930 warm white	Material penutup optik	Polikarbonat
Golongan silau terpadu CEN	16	Warna Housing	Hitam
Pengoperasian dan Kelistrikan		Lapisan penutup optik	Optik terstruktur
Tegangan Masuk	220 hingga 240 V	Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20/54 [Perlindungan jari, perlindungan akumulasi debu, tahan percikan]
Frekuensi Garis	50 or 60 Hz	Kode pelindung dampak mekanis	IK03 [0,35 J bertulang]
Konsumsi Daya	12,6 W	Tipe penutup optik	Lensa
Faktor Daya (Fraksi)	0.9		

GreenSpace Flex Luna

Berat Bersih (Bagian)	0,290 kg
Penyetujuan dan Aplikasi	
Tanda CE	Ya
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +45 °C
Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Toleransi fluks cahaya	-10% / +10%
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

Data Produk

Nama produk pesanan	RS378B P12 930 PSU-E MB M55 WP PRO
Nama lengkap produk	RS378B P12 930 PSU-E MB M55 WP PRO
Kode urutan	911401509746
No. Material (12NC)	911401509746
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	48

Dimensional drawing

