

PHILIPS

Lighting



# GreenPerform Teardrop G3

## CR388C G3 LED45/840 L120

GreenPerform Teardrop G3, 30 W, 840 中性白光, 4500 lm, 寬光束, IP40 | 可防止細小金屬絲侵入

Greenperform Teardrop CR388C G3 是價格實惠且高系統效能的無菌室長條燈架。外型纖薄流線設計，有效減少外罩集塵數量。系統效率最大可達 150lm/w，提高客戶節能效果。此外，搭配 CR388C G3 連接輕鬆，適合連續安裝。這個系列提供數位可定址照明介面 (DALI) 和 CRI90，更進一步擴充控制介面與提高視覺舒適感受。CR388C G3 適合用於最新建構的無菌室，以及改裝的無菌室專案。

### 产品数据

一般資訊		光學裝置類型	
裝置部件數量	單位	光學裝置類型	寬光束
部件	EB [電子]	燈具光束幅度	-
內附驅動器	是	統一眩光指數 CEN	Not applicable
照明 source 引擎類型	LED	有效投射面積	0.048 m <sup>2</sup>
價值階梯	效能	運轉與電力	
保固期	5 年	輸入電壓	220 至 240 V
照明技術		電網頻率	50 or 60 Hz
光通量	4,500 lm	湧入電流	12.6 A
相關色溫 (標稱)	4000 K	浪湧時間	0.18 ms
光效 (額定) (標準)	150 lm/W	耗電量	30 W
演色性指數 (CRI)	>80	功率因數 (比值)	0.95
光源數	156	連線照明	3 極推入式接頭
光源光束角度	120°	續線	- 0.3 公尺續線不含插頭
光源色彩	840 中性白光	16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	33
		適合隨機切換	是



## GreenPerform Teardrop G3

