



# GreenSpace Surface Mount

## SM303C P24 930 PSU WB

GreenSpace Surface Mount, 21.6 W, 26.4 W, 2260 lm, 3000 K, 霧面, IP20 | 可防止手指侵入

商店與飯店照明的趨勢明顯指出，選擇群集是其中一種最重要的基本屬性 (DNA)，而且是這類特定應用最重視的特性。GreenSpace Surface Mount 是專用於懸掛和表面安裝版本的入門級下照燈系列，提供了一系列完整的光學解決方案、流明輸出和色溫選項，並有多種外形尺寸可選。

### 产品数据

<b>一般資訊</b>		<b>保護等級 IEC</b>		安全等級 II	
照明 source 引擎類型	LED	<b>控制與調光</b>			
價值階梯	效能	可調光	否		
<b>照明技術</b>		控制介面	-		
光通量	2,260 lm	<b>機械與外罩</b>			
相關色溫 (標稱)	3000 K	外殼材質	鋁合金		
光效 (額定) (標準)	94 lm/W	光學罩材質	丙烯酸酯		
演色性指數 (CRI)	>90	外罩色彩	白色		
光源色彩	930 暖白光	光學罩表面處理	霧面		
<b>運轉與電力</b>		防水防塵規範 (IP)	IP20 [可防止手指侵入]		
輸入電壓	200 至 240 V	機械衝擊保護規範	IK03 [0.3 J]		
電網頻率	50 to 60 Hz	光學罩類型	丙烯酸酯		
耗電量	21.6 26.4 W	淨重 (個)	2.040 kg		
功率因數 (比值)	0.9				
16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	-				

## GreenSpace Surface Mount

認證與應用	
CE 標誌	無
環境溫度範圍	-20 至 +40 °C
初始效能 (符合 IEC 標準)	
光通量容限	+/-10%
功耗容差	+/-10%
產品資料	
下訂產品名稱	SM303C P24 930 PSU WB

完整產品名稱	SM303C P24 930 PSU WB
完整產品代碼	872016952296199
訂單代碼	911401511422
材質 Nr. (12NC)	911401511422
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8720169522961
分子 - 每一外盒包裝	4
EAN/UPC - 箱	8720169534452

## 二维绘图

