

PHILIPS

Lighting



GreenSpace 線型燈重點照明

RS386B S5 P10 940 PSU-E WB BK

GreenSpace 線型燈重點照明, 9 W, 575 lm, 4000 K

GreenSpace 線型燈重點照明是一套全面性產品組合，備有多種模組可選。採用模組化設計，提供適合辦公室、零售和旅館等不同室內照明應用的靈活流明輸出。這個系列還提供搭配高 CRI90 和 3 種不同光束角度的表面安裝和內嵌安裝，可以完美滿足室內應用的照明需求。Dali 和 1-10V 等控制介面也能用來進行未來系統連線。

产品数据

一般資訊	
照明 source 引擎類型	LED
價值階梯	效能
照明技術	
光通量	575 lm
相關色溫 (標稱)	4000 K
光效 (額定) (標準)	64 lm/W
演色性指數 (CRI)	>90
光源色彩	940 中性白光
運轉與電力	
輸入電壓	220 至 240 V
線路頻率	50 or 60 Hz
耗電量	9 W
功率因數 (比值)	0.9
16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	36

保護等級 IEC	安全等級 II
控制與調光	
可調光	否
控制介面	-
機械與外罩	
外殼材質	鋁合金
光學罩材質	聚碳酸酯
外罩色彩	黑色與白色
光學罩表面處理	消光
防水防塵規範 (IP)	IP20 [可防止手指侵入]
機械衝擊保護規範	IK02 [0.2 J 標準]
光學罩類型	聚碳酸酯樹脂外蓋與光面高反射率光學裝置
淨重 (個)	0.260 kg
認證與應用	
CE 標誌	無

GreenSpace 線型燈重點照明

環境溫度範圍	-20 至 +40 °C	完整產品代碼	692382866273899
初始效能 (符合 IEC 標準)		訂單代碼	911401511502
光通量容限	+/-10%	材質 Nr. (12NC)	911401511502
功耗容差	+/-10%	分子 - 每個包裝的數量	1
產品資料		EAN/UPC - 產品/案例	6923828662738
下訂產品名稱	RS386B S5 P10 940 PSU-E WB BK	分子 - 每一外盒包裝	18
完整產品名稱	RS386B S5 P10 940 PSU-E WB BK	EAN/UPC - 箱	6923828664510

二维绘图

