



GreenPerform Canopy Mini500 G4

BCP500 G4 LED180/NW PSU S-MB PC

GreenPerform Canopy Mini500 G4, 122 W, 17677 lm, 4000 K

Philips GreenPerform Canopy Mini500 Gen4 membuktikan reputasi rangkaian GreenPerform dalam hal performa yang andal. LED hemat energi generasi terbaru ini tidak hanya memberikan kemampuan daya penerangan sistem terdepan dan kualitas jangka panjang yang lebih baik, tetapi juga menawarkan pilihan optik, konektivitas, kontrol, dan opsi pemasangan yang serbaguna. Jadi, Anda dapat menciptakan kondisi pencahayaan yang ideal untuk ruang apa pun, kapan pun. Portofolio GreenPerform Canopy juga mencakup seri yang ideal untuk pencahayaan kanopi pada aplikasi makanan. Bagi para profesional yang menuntut pencahayaan terkoneksi berkinerja tinggi untuk pemasangan pencahayaan mereka, rangkaian lumener kanopi LED yang kuat, dioptimalkan, dan serbaguna ini merupakan pilihan yang tepat untuk aplikasi kanopi dalam dan luar ruangan.

Product data

Informasi Umum		Warna sumber cahaya	
Tipe mesin sumber cahaya	LED	840 neutral white	
Tag servis	Ya	Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tangga penawaran	Kinerja	Tegangan Masuk	220-240 V
Teknis Lampu		Frekuensi Garis	50 to 60 Hz
Flux Cahaya	17.677 lm	Lonjakan arus	35,4 A
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K	Konsumsi Daya	122 W
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	145 lm/W	Faktor Daya (Fraksi)	0.95
Indeks renderasi warna (CRI)	>80	Jumlah produk pada MCB 16A tipe B	8
		Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I

GreenPerform Canopy Mini500 G4

Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Antarmuka kontrol	-

Mekanis dan Housing	
bahan perumahan	Aluminium cetak permanen ADC1 - grade aloi (EN AC-47100)
Material penutup optik	Polikarbonat
Warna Housing	Putih
Lapisan penutup optik	Jernih
Panjang keseluruhan	237 mm
Lebar keseluruhan	237 mm
Tinggi keseluruhan	98 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	98 x 237 x 237 mm
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP65 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Kode pelindung dampak mekanis	IK08 [5 J perlindungan vandalisme]
Tipe penutup optik	Polikarbonat
Berat Bersih (Bagian)	2,590 kg

Penyetujuan dan Aplikasi	
Tanda dapat menyala	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal

Tanda CE	Ya
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +40 °C

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

Data Produk	
Nama produk pesanan	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-MB PC
Nama lengkap produk	BCP500 G4 LED180/NW PSU S-MB PC
Kode produk lengkap	872016954817600
Kode urutan	911401511842
No. Material (12NC)	911401511842
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8720169548176
Numerator - Pak per kotak bagian luar	1
EAN/UPC - Kantung	8720169548176

Dimensional drawing

