



GreenSpace linear accent

RS386B S10 P20 940 PSU-E WB BK

GreenSpace linear accent, 18 W, 1150 lm, 4000 K

GreenSpace Linear accent adalah penawaran produk lengkap dengan berbagai modul. Dengan desain modularnya, produk ini menawarkan output lumen yang fleksibel untuk berbagai penggunaan dalam ruangan, seperti kantor, ritel, dan horeka. Rangkaian produk ini tersedia dalam mode pemasangan di permukaan dan tertanam dengan CRI90 tinggi dan 3 sudut cahaya yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan cahaya penggunaan dalam ruangan. Antarmuka kontrol Dali dan 1-10V juga memfasilitasi integrasi sistem pada masa mendatang.

Product data

Informasi Umum		Faktor Daya (Fraksi)	
Tipe mesin sumber cahaya	LED		0.9
Tangga penawaran	Kinerja	Jumlah produk pada MCB 16A tipe B	25
		Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas II
Teknis Lampu		Kontrol dan Peredupan	
Flux Cahaya	1.150 lm	Dapat diredupkan	Tidak
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K	Antarmuka kontrol	-
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	65 lm/W		
Indeks renderasi warna (CRI)	>90	Mekanis dan Housing	
Warna sumber cahaya	940 neutral white	bahan perumahan	Aloi Aluminium
		Material penutup optik	Polikarbonat
		Warna Housing	Hitam dan putih
		Lapisan penutup optik	Matte
Pengoperasian dan Kelistrikan		Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20 [Perlindungan jari]
Tegangan Masuk	220 hingga 240 V	Kode pelindung dampak mekanis	IK02 [0,2 J standar]
Frekuensi Garis	50 or 60 Hz		
Konsumsi Daya	18 W		

GreenSpace linear accent

Tipe penutup optik	Pelindung polikarbonat dan optik reflektif-tinggi sangat berkilap
Berat Bersih (Bagian)	0,450 kg
Penyetujuan dan Aplikasi	
Tanda CE	Tidak
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +40 °C
Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

Data Produk

Nama produk pesanan	RS386B S10 P20 940 PSU-E WB BK
Nama lengkap produk	RS386B S10 P20 940 PSU-E WB BK
Kode produk lengkap	692382866287599
Kode urutan	911401512902
No. Material (12NC)	911401512902
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	6923828662875
Numerator - Pak per kotak bagian luar	10
EAN/UPC - Kantung	6923828664657

Dimensional drawing

