



GreenPerform Troffer

RC100B LED37S 840 W30L120 PSD OC G3

GreenPerform Troffer, 121 lm/W, 840 neutral white, DALI

Troffer GreenPerform meningkatkan desain kompak dari generasi terakhir dengan peningkatan performa dan lebih banyak varian untuk pasar yang berbeda. Terintegrasi dengan semua sistem yang tersedia: POE, nirkabel kantor InterAct, InterAct Office Pro, pengontrol ActiLume, troffer GreenPerform menawarkan penghematan energi tambahan dan fitur terhubung.

Product data

Informasi Umum	
Sumber cahaya yang dapat diganti	Tidak
Jumlah unit alat	1 unit
Driver tercakup	Ya
Tipe mesin sumber cahaya	LED
Tag servis	Ya
Tangga penawaran	Kinerja
Periode garansi	3 tahun
Teknis Lampu	
Flux Cahaya	3.700 lm
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	121 lm/W
Indeks renderasi warna (CRI)	80
Warna sumber cahaya	840 neutral white
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Frekuensi Garis	50 to 60 Hz
Lonjakan arus	21 A

Waktu masuk tiba-tiba	280 ms
Konsumsi Daya	32 W
Faktor Daya (Fraksi)	0.9
Jumlah produk pada MCB 16A tipe B	24
Sesuai untuk sakelar acak	Tidak
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Ya
Antarmuka kontrol	DALI
Output cahaya konstan	Tidak
Mekanis dan Housing	
bahan perumahan	Logam
Material optik	Polikarbonat
Material penutup optik	Polikarbonat
Material fiksasi	Baja
Warna Housing	Putih
Lapisan penutup optik	Berusuk
Panjang keseluruhan	1.197 mm

GreenPerform Troffer

Lebar keseluruhan	297 mm
Tinggi keseluruhan	46 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	46 x 297 x 1197 mm
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20 [Perlindungan jari]
Kode pelindung dampak mekanis	IK03 [0,3 J]
Tipe penutup optik	Susunan lensa-linier di penutup polikarbonat
Berat Bersih (Bagian)	2,799 kg

Penyetujuan dan Aplikasi

Pengujian kawat pijar	Suhu 600 °C, durasi 30 detik
Tanda dapat menyala	Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
Tanda CE	Ya
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +40 °C

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	+/-10%
------------------------	--------

Kromatisitas awal	SDCM<4
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

Kinerja Seiring Waktu (Kesesuaian IEC)

Masa kegunaan median L70B50	50.000 jam
-----------------------------	------------

Data Produk

Nama produk pesanan	RC100B LED37S 840 W30L120 PSD OC G3
Nama lengkap produk	RC100B LED37S 840 W30L120 PSD OC G3
Kode produk lengkap	911401513051
Kode urutan	911401513051
No. Material (12NC)	911401513051
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	2

Dimensional drawing

