



# GreenSpace Flex Luna

GreenSpace Flex Luna, 12.8 W, 930 sıcak beyaz, DALI, IP20 | Parmak korumalı

Sürekli değişen ama bir o kadar da güvenilir olan ay, çevresiyle her zaman uyum içinde, uyum sağlayabilen, zarif konaklama aydınlatmasının özünü yansıtır. GreenSpace Flex Luna benzersiz bir duyguyu uyandırmak için tasarlandı. Ay gibi Luna da çevresini bastırmaz, aksine daha da güzelleştirir, hem samimi hem de görkemli bir ışığı yayar. Bu sadece bir ışık değil. Bu samimi bir deneyim.

## Ürün veri

Genel Bilgiler	
Işık kaynağı motoru türü	LED
Değer merdiveni	Performans

  

Işık Teknik Ayrıntıları	
Işık Akısı	1.585 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	124 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	92
Işık kaynağı rengi	930 sıcak beyaz
Birleşik parlama derecesi CEN	16

  

Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 or 60 Hz
Güç Tüketimi	12,8 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.9
MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	85
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II

Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	DALI
Kontrol arayüzü	DALI

  

Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Alüminyum Alaşımı
Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Muhafaza Rengi	Siyah
Optik kapak kaplaması	Yapılandırılmış optik
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK03 [0.35 J güçlendirilmiş]
Optik kapak tipi	Lens
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,428 kg

  

Onay ve Uygulama	
CE işareti	Evet
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +45 °C

  

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)	
Işık akısı toleransı	-10% / +10%

## GreenSpace Flex Luna

Güç tüketimi toleransı	+/-10%
<b>Ürün Verileri</b>	
Sipariş ürün adı	RS378B P12 930 PSD-E NB M70 PRO
Sipariş kodu	911401513846

Malzeme No. (12NC)	911401513846
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	18

### Boyutlu çizim

