



GreenSpace Flex Luna

RS378B P18 927 PSD-E WB M70 PRO

GreenSpace Flex Luna, 18.5 W, 927 ánh sáng trắng ấm, DALI, IP20 | Bảo vệ ngón tay

Luôn thay đổi nhưng đáng tin cậy, mặt trăng phản ánh bản chất của ánh sáng khách sạn, thích ứng, thanh lịch và luôn hài hòa với môi trường xung quanh. GreenSpace Flex Luna được thiết kế để gợi lên cảm giác độc đáo. Giống như mặt trăng, Luna không lấn át mà làm nổi bật môi trường xung quanh, tỏa ra ánh sáng vừa gần gũi vừa hùng vĩ. Nó không chỉ là một chiếc đèn đơn thuần. Đây là một trải nghiệm thân mật.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung

Loại nguồn sáng	LED
Thang giá trị	Hiệu suất

Thông tin kỹ thuật về đèn

Quang thông	2.240 lm
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	2700 K
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	121 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)	92
Màu sắc nguồn sáng	927 ánh sáng trắng ấm
Hệ số chói lóa đồng nhất CEN	16

Vận hành và điện

Điện áp đầu vào	220 đến 240 V
Tần số dòng	50 or 60 Hz
Mức tiêu thụ điện	18,5 W
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.9
Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	47

Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn II
----------------	----------------

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng	DALI
Giao diện điều khiển	DALI

Cơ khí và vỏ đèn

Vật liệu vỏ đèn	Hộp kim nhôm
Vật liệu chụp quang học	Polycarbonate
Màu vỏ đèn	Đen
Lớp hoàn thiện chụp quang học	Chóa quang học có cấu trúc
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20 [Bảo vệ ngón tay]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK03 [0,35 J gia cường]
Kiểu chụp quang học	Thấu kính
Trọng lượng tịnh (Bộ)	0,467 kg

Phê duyệt và ứng dụng

Đấu CE	Có
--------	----

GreenSpace Flex Luna

Nhiệt độ môi trường cho phép	-20 đến +45°C
------------------------------	---------------

Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Dung sai quang thông	-10% / +10%
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%

Dữ liệu sản phẩm

Tên sản phẩm đặt hàng	RS378B P18 927 PSD-E WB M70 PRO
-----------------------	---------------------------------

Tên sản phẩm đầy đủ	RS378B P18 927 PSD-E WB M70 PRO
---------------------	---------------------------------

Mã đơn hàng	911401515246
-------------	--------------

Số vật liệu (12NC)	911401515246
--------------------	--------------

Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
--------------------------------	---

Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	18
------------------------------------	----

Bản vẽ kích thước

