



# Flex Cove - Neón Interior

## LS360S LED3 P10 3000K L5 0410 S

Flex Cove - Neón Interior, 295 lm, 28 lm/W, 930 blanco cálido, Ópalo, 24 V, IP44 | protección para los cables, a prueba de salpicaduras

Philips FlexCove Neon Indoor es una NUEVA oferta adicional a nuestra popular iluminación LED de cornisa. Esta nueva y completa familia de luces flexibles está diseñada para seguir líneas rectas o curvas para crear hermosos ambientes que resalten los detalles arquitectónicos en blanco monocromático, blanco personalizable o luz de color. Estas tiras de iluminación de cornisa personalizables también prometen una excelente uniformidad de iluminación dentro de pequeñas distancias de mezcla de luz y espacios de instalación limitados, consistencia de color y fácil instalación. Todo con una larga vida útil que promete menos deterioro del lumen o cambios de color. Así que con FlexCove Neon Indoor, puedes adaptar tu iluminación de acento para que se adapte a los requisitos de cualquier proyecto, maravillosamente.

### Datos del producto

Información general		Operación y aspectos eléctricos	
Tipo de motor de fuente de luz	LED	Color de la fuente de luz	930 blanco cálido
Nivel	Rendimiento	Clasificación de brillo unificada CEN	Not applicable
Información técnica sobre la luz		Voltaje de entrada	24 V
Flujo luminoso	295 lm	Frecuencia de línea	- Hz
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 K	Consumo de energía	41 W
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	28 lm/W	Factor de potencia (fracción)	-
Índice de producción de color (IRC)	90	Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	-

## Flex Cove - Neón Interior

Clase de protección IEC	Clase de seguridad III
<b>Controles y atenuación</b>	
Regulable	Sí: comprobar la compatibilidad con balastros
Interfaz de control	depende del controlador (1 a 10 V, DALI...)
<b>Mecánica y carcasa</b>	
Material de la carcasa	Silicona
Material de cubierta/lente óptico	Tubo de silicona
Color de la carcasa	Blanco
Acabado de cubierta/lente óptico	Ópalo
Longitud total	5.000 mm
Ancho total	4 mm
Altura total	10 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	10 x 4 x 5000 mm
Código de protección de ingreso	IP44 [protección para los cables, a prueba de salpicaduras]
Código de protección de impacto mec.	IK03 [0,3 J]
Tipo de cubierta óptica	Sin lentes

Peso neto (pieza)	0,250 kg
<b>Aprobación y aplicación</b>	
Marca de inflamabilidad	-
Marca CE	No
Temperatura ambiente de rendimiento Tq	25 °C
Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C

<b>Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)</b>	
Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%

<b>Información del producto</b>	
Nombre del producto del pedido	LS360S LED3 P10 3000K L5 0410 S
Nombre del producto completo	LS360S LED3 P10 3000K L5 0410 S
Código del pedido	911401515544
N.º de material (12NC)	911401515544
Numerador: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	10

## Plano de dimensiones

