

PHILIPS

Lighting



Flex Cove - Neon İç Mekan

LS360S LED4 P11 TNW L5 0612 S

Flex Cove - Neon İç Mekan, 350 lm, 31.5 lm/W, Ayarlanabilir beyaz, Opal, 24 V, IP44 | Kablo korumalı, sıçramaya dayanıklı

Philips FlexCove Neon Indoor, popüler LED kontur aydınlatmalarımıza ek olarak YENİ bir tekliftir. Esnek şerit ışıklardan oluşan bu kapsamlı yeni aile, tek renkli beyaz, ayarlanabilir beyaz veya renkli ışıkta mimari ayrıntıları vurgulayan güzel ambiyanlar oluşturmak için düz çizgileri veya eğrileri takip edecek şekilde tasarlanmıştır. Bu özelleştirilebilir kontur aydınlatma şeritleri ayrıca küçük ışık karıştırma mesafelerinde ve sınırlı kurulum alanlarında mükemmel aydınlatma düzgünlüğü, renk tutarlılığı ve kolay kurulum vaat ediyor. Hepsi daha az lümen azalması veya renk kayması vaat eden uzun ömürlü ürünlerdir. FlexCove Neon Indoor ile vurgu aydınlatmanızı her türlü projenin gereksinimlerine uyarak hoş bir şekilde esnekletirebilirsiniz.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Çalıştırma ve Elektrik	
İşık kaynağı motoru türü	LED	Giriş Voltajı	24 V
Değer merdiveni	Performans	Hat Frekansı	- Hz
Işık Teknik Ayrıntıları		Güç Tüketimi	44,5 W
İşık Akısı	350 lm	Güç Faktörü (Kesir)	-
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Tunable white 2700-6500 K	MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	-
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	31,5 lm/W	Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı III
Renk oluşturma dizini (CRI)	90	Kontroller ve Dim Etme	
İşık kaynağı rengi	Ayarlanabilir beyaz	Dim Edilebilir	Evet: Balast uyumluluğunu kontrol edin
Birleşik parlama derecesi CEN	Not applicable	Kontrol arayüzü	sürücüyü bağlı (1 - 10 V, DALI...)

Flex Cove - Neon İç Mekan

Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Silikon
Optik kapak malzemesi	Silikon tüp
Muhafaza Rengi	Beyaz
Optik kapak kaplaması	Opal
Toplam uzunluk	5.000 mm
Genel genişlik	6 mm
Genel yükseklik	12 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	12 x 6 x 5000 mm
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP44 [Kablo korumalı, sıçramaya dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK03 [0,3 J]
Optik kapak tipi	Lenssiz
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,380 kg

Onay ve Uygulama	
Alev alma işareti	-
CE işareti	Hayır

Performans ortam sıcaklığı Tq	25 °C
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +45 °C

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	LS360S LED4 P11 TNW L5 0612 S
Tam ürün adı	LS360S LED4 P11 TNW L5 0612 S
Sipariş kodu	911401516644
Malzeme No. (12NC)	911401516644
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10

Boyutlu çizim

