Flex Cove – Đèn Neon Trong Nhà

LS360S LED9 P16 3000K L5 1616 S

Flex Cove - Đèn Neon Trong Nhà, 880 lm, 55 lm/W, 930 ánh sáng trắng ấm, Trắng đục, 24 V, IP44 | Bảo vệ dây, chống tia nước

Philips FlexCove Neon Indoor là một sản phẩm MỚI được chúng tôi bổ sung cho hệ thống chiếu sáng dạng vòm LED phổ biến. Dòng đèn dây linh hoạt mới toàn diện này được thiết kế để lắp theo các đường thẳng hoặc đường cong để tạo ra không gian đẹp mắt làm nổi bật các chi tiết kiến trúc bằng ánh sáng trắng đơn sắc, ánh sáng trắng có thể tùy chỉnh hoặc ánh sáng màu. Các dải chiếu sáng dạng vòm có thể tùy chỉnh này cũng hứa hẹn độ đồng đều ánh sáng tuyệt vời trong khoảng cách trộn ánh sáng nhỏ và không gian lắp đặt hạn chế, tính nhất quán về màu sắc và lắp đặt dễ dàng. Tất cả đều có tuổi thọ dài hứa hẹn ít bị suy giảm quang thông hoặc thay đổi màu sắc hơn. Vì vậy, với FlexCove Neon Indoor, bạn có thể "khoe" hệ thống chiếu sáng tạo điểm nhấn của mình để tạo ra hiệu ứng đẹp mắt, phù hợp với yêu cầu của mọi dự án.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Loại nguồn sáng	LED
Thang giá trị	Hiệu suất

Thông tin kỹ thuật về đèn	
Quang thông	880 lm
Nhiệt độ màu (CCT)	3000 K
Hiệu suất phát quang định mức	55 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)	90
Màu sắc nguồn sáng	930 ánh sáng trắng ấm
Chỉ số đánh giá độ chói đồng nhất theo CEN (UGR)	Not applicable

Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	24 V
Tần số lưới điện	- Hz
Công suất	69 W
Hệ số công suất (dạng thập phân/phân số)	-
Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	-
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn III

Flex Cove - Đèn Neon Trong Nhà

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/giảm sáng)	Có - Kiểm tra khả năng tương thích chấn lưu
Giao diện điều khiển	tùy theo bộ điều khiển (1-10V, DALI...)

Cơ khí và vỏ đèn	
Vật liệu vỏ đèn	Nhựa dẻo
Vật liệu chụp quang học	Ống nhựa dẻo
Màu sắc vỏ thiết bị	Trắng
Lớp hoàn thiện chụp quang học	Trắng đục
Chiều dài tổng thể	5.000 mm
Chiều rộng tổng thể	16 mm
Chiều cao tổng thể	16 mm
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	16 x 16 x 5000 mm
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP44 [Bảo vệ dây, chống tia nước]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK03 [0,3 J]
Kiểu chụp quang học	Không có thấu kính
Trọng lượng tịnh (Bộ)	1,230 kg

Phê duyệt và ứng dụng	
Ký hiệu tính dễ cháy	-
Dấu CE	Không
Nhiệt độ môi trường hiệu quả Tq	25 °C
Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 đến +45°C

Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)	
Dung sai quang thông	+/-10%
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%

Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm đặt hàng	LS360S LED9 P16 3000K L5 1616 S
Tên sản phẩm đầy đủ	LS360S LED9 P16 3000K L5 1616 S
Mã đơn hàng	911401516844
Số vật liệu (12NC)	911401516844
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	10

Bản vẽ kích thước



© 2024 Signify Holding Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tấm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.