Flex Cove - Néon Intérieur

LS360S LED6 P10 2700K L5 0808 T

Flex Cove - Néon Intérieur, 600 lm, 60 lm/W, 927 blanc chaud, Opale, 24 V, IP44 | Protection des fils, protection contre les éclaboussures

Philips FlexCove Neon Indoor est une NOUVELLE offre en plus de notre populaire éclairage LED pour corniche. Cette nouvelle famille complète de bandes lumineuses flexibles est conçue pour suivre des lignes droites ou des courbes afin de créer de belles ambiances qui mettent en valeur les détails architecturaux en lumière mono blanche, blanche accordable ou colorée. Ces bandes d'éclairage pour corniche personnalisables promettent également une superbe uniformité d'éclairage dans de petites distances de mélange de lumière et des espaces d'installation limités, une cohérence des couleurs et une installation facile. Le tout avec une longue durée de vie qui promet moins de dégradation de la lumière ou de changements de couleur. Ainsi, avec FlexCove Neon Indoor, vous pouvez adapter votre éclairage d'accentuation aux exigences de n'importe quel projet - de manière magnifique.

Données du produit

Informations générales	
Type de moteur de la source lumineuse	LED
Échelle de valeur	Performance

Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	600 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	60 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	90
Température de couleur	927 blanc chaud
Taux d'éblouissement unifié	Not applicable

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	24 V
Fréquence linéaire	- Hz
Consommation électrique	41 W
Facteur de puissance (fraction)	-
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	-

Flex Cove - Néon Intérieur

Classe de protection IEC	Classe de sécurité III

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Oui – Vérifier la compatibilité du ballast
Interface de commande	selon le pilote (1-10 V, DALI...)

Mécanique et boîtier

Matériaux du boîtier	Silicone
Matériaux du cache optique/de la lentille	Tube silicone
Couleur du boîtier	Blanc
Finition du cache optique/de la lentille	Opale
Longueur totale	5 000 mm
Largeur totale	8 mm
Hauteur totale	8 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	8 x 8 x 5000 mm
Code d'indice de protection	IP44 [Protection des fils, protection contre les éclaboussures]
Code de protection contre les chocs méca.	IK03 [0,3 J]
Type de cache optique/de lentille	Sans lentille
Poids net (pièce)	0,380 kg

Approbation et application

Essai au fil incandescent	-
Marquage CE	Non
Performance température ambiante Tq	25 °C
Plage de température ambiante	-20 à +45 °C

Performances initiales (conformité à la norme IEC)

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Tolérance de consommation électrique	+/-10%

Données du produit

Nom du produit de la commande	LS360S LED6 P10 2700K L5 0808 T
Nom de produit complet	LS360S LED6 P10 2700K L5 0808 T
Code de commande	911401517444
Code 12NC	911401517444
Numérateur - Quantité par kit	1
Conditionnement par carton	10

Schéma dimensionnel



© 2024 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.