



# GreenSpace Surface Mount

## SM304C P10 930 PSU MB

GreenSpace Surface Mount, 11 W, 9 W, 770 lm, 3000 K, Buram, IP20 | Perlindungan jari

Dalam dunia Retail & Horeka, ketersediaan beragam pilihan menjadi unsur penting dan selalu dicari untuk penggunaan khusus ini. GreenSpace Surface Mount adalah rangkaian produk downlight tingkat awal yang tersedia dalam versi suspensi dan dudukan permukaan, yang menawarkan beragam pilihan lengkap untuk solusi optik, output lumen, dan suhu warna dengan berbagai faktor bentuk.

### Product data

Informasi Umum	
Tipe mesin sumber cahaya	LED
Tangga penawaran	Kinerja
Teknis Lampu	
Flux Cahaya	770 lm
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	3000 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	76 lm/W
Indeks renderasi warna (CRI)	>90
Warna sumber cahaya	930 warm white
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tegangan Masuk	200 hingga 240 V
Frekuensi Garis	50 to 60 Hz
Konsumsi Daya	11.9 W
Faktor Daya (Fraksi)	0.5
Jumlah produk pada MCB 16A tipe B	-
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas II
Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Antarmuka kontrol	-
Mekanis dan Housing	
bahan perumahan	Aloi Aluminium
Material penutup optik	Akrilat
Warna Housing	Putih
Lapisan penutup optik	Buram
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20 [Perlindungan jari]
Kode pelindung dampak mekanis	IK03 [0,3 J]
Tipe penutup optik	Akrilat

## GreenSpace Surface Mount

Berat Bersih (Bagian)	0,475 kg
<b>Penyetujuan dan Aplikasi</b>	
Tanda CE	Tidak
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +40 °C
<b>Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)</b>	
Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Toleransi konsumsi daya	+/-10%
<b>Data Produk</b>	
Nama produk pesanan	SM304C P10 930 PSU MB

Nama lengkap produk	SM304C P10 930 PSU MB
Kode produk lengkap	872016952819299
Kode urutan	911401518022
No. Material (12NC)	911401518022
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8720169528192
Numerator - Pak per kotak bagian luar	36
EAN/UPC - Kantung	8720169539686

### Dimensional drawing

