PHILIPS

Lighting

Flex Cove - Neon Dalam Ruangan

LS360S LED7 P10 2700K L5 1010 T

Flex Cove - Neon Dalam Ruangan, 650 lm, 65 lm/W, 927 putih hangat, Opal, 24 V, IP44 | Perlindungan kabel, tahan percikan

Philips FlexCove Neon Indoor adalah penawaran BARU selain pencahayaan cove LED kami yang populer. Rangkaian lampu strip fleksibel baru yang komprehensif ini dirancang mengikuti garis lurus atau lekukan untuk menciptakan suasana indah yang menonjolkan detail arsitektur dalam cahaya mono putih, putih yang dapat disetel, atau berwarna. Strip pencahayaan teluk yang dapat disesuaikan ini juga menjanjikan keseragaman pencahayaan yang luar biasa dalam jarak pencampuran cahaya yang kecil dan ruang pemasangan yang terbatas, konsistensi warna, dan pemasangan yang mudah. Semua dengan masa pakai panjang yang menjanjikan lebih sedikit peluruhan lumen atau perubahan warna. Jadi dengan FlexCove Neon Indoor, Anda dapat menyesuaikan pencahayaan aksen agar sesuai dengan kebutuhan proyek apa pun - dengan indah.

Product data

Informasi Umum	
Tipe mesin sumber cahaya	LED
Tangga penawaran	Kinerja

Teknis Lampu	
Flux Cahaya	650 lm
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	2700 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	65 lm/W
Indeks renderasi warna (CRI)	90
Warna sumber cahaya	927 putih hangat

Golongan silau terpadu CEN	Not applicable

Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tegangan Masuk	24 V
Frekuensi Garis	- Hz
Konsumsi Daya	44 W
Faktor Daya (Fraksi)	-
Jumlah produk pada MCB 16A tipe B	-
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas III

Flex Cove - Neon Dalam Ruangan

Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Ya - Periksa kompatibilitas ballast
Antarmuka kontrol	tergantung driver (1-10V, DALI...)

Mekanis dan Housing	
bahan perumahan	Silikon
Material penutup optik	Tabung silikon
Warna Housing	Putih
Lapisan penutup optik	Opal
Panjang keseluruhan	5.000 mm
Lebar keseluruhan	10 mm
Tinggi keseluruhan	10 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)	10 x 10 x 5000 mm
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP44 [Perlindungan kabel, tahan percikan]
Kode pelindung dampak mekanis	IK03 [0,3 J]
Tipe penutup optik	Tanpa lensa
Berat Bersih (Bagian)	0,540 kg

Penyetujuan dan Aplikasi	
Tanda dapat menyala	-
Tanda CE	Tidak
Performa temperatur lingkungan Tq	25 °C
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +45 °C

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)	
Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

Data Produk	
Nama produk pesanan	LS360S LED7 P10 2700K L5 1010 T
Nama lengkap produk	LS360S LED7 P10 2700K L5 1010 T
Kode urutan	911401518044
No. Material (12NC)	911401518044
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	10

Dimensional drawing



© 2024 Signify Holding Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.