



GreenSpace Surface Mount

SM304C P10 940 PSU WB

GreenSpace Surface Mount, 11 W, 9 W, 860 lm, 4000 K, Buram, IP20 | Perlindungan jari

Dalam dunia Retail & Horeka, ketersediaan beragam pilihan menjadi unsur penting dan selalu dicari untuk penggunaan khusus ini. GreenSpace Surface Mount adalah rangkaian produk downlight tingkat awal yang tersedia dalam versi suspensi dan dudukan permukaan, yang menawarkan beragam pilihan lengkap untuk solusi optik, output lumen, dan suhu warna dengan berbagai faktor bentuk.

Product data

| Informasi Umum | | Kontrol dan Peredupan | |
|-----------------------------------|-------------------|---|--------------------------|
| Tipe mesin sumber cahaya | LED | Dapat diredupkan | Tidak |
| Tangga penawaran | Kinerja | Antarmuka kontrol | - |
| Teknis Lampu | | Mekanis dan Housing | |
| Flux Cahaya | 860 lm | bahan perumahan | Aloi Aluminium |
| Suhu Warna Terkorelasi (Nom) | 4000 K | Material penutup optik | Akrilat |
| Daya Penerangan (terukur) (Nom) | 83 lm/W | Warna Housing | Putih |
| Indeks renderasi warna (CRI) | >90 | Lapisan penutup optik | Buram |
| Warna sumber cahaya | 940 neutral white | Kode perlindungan masuknya debu dan air | IP20 [Perlindungan jari] |
| Pengoperasian dan Kelistrikan | | Kode pelindung dampak mekanis | IK03 [0,3 J] |
| Tegangan Masuk | 200 hingga 240 V | Tipe penutup optik | Akrilat |
| Frekuensi Garis | 50 to 60 Hz | | |
| Konsumsi Daya | 11.9 W | | |
| Faktor Daya (Fraksi) | 0.5 | | |
| Jumlah produk pada MCB 16A tipe B | - | | |
| Kelas perlindungan IEC | Keamanan kelas II | | |

GreenSpace Surface Mount

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Berat Bersih (Bagian) | 0,475 kg |
| Penyetujuan dan Aplikasi | |
| Tanda CE | Tidak |
| Kisaran suhu ambien | -20 hingga +40 °C |
| Kinerja Awal (Kesesuaian IEC) | |
| Toleransi fluks cahaya | +/-10% |
| Toleransi konsumsi daya | +/-10% |
| Data Produk | |
| Nama produk pesanan | SM304C P10 940 PSU WB |

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Nama lengkap produk | SM304C P10 940 PSU WB |
| Kode produk lengkap | 872016952482899 |
| Kode urutan | 911401518522 |
| No. Material (12NC) | 911401518522 |
| Numerator - Jumlah Per Pak | 1 |
| EAN/UPC - Produk/Kantung | 8720169524828 |
| Numerator - Pak per kotak bagian luar | 36 |
| EAN/UPC - Kantung | 8720169536319 |

Dimensional drawing

