

PHILIPS

Lighting



GreenSpace Flex Luna

GreenSpace Flex Luna, 27.5 W, 930 sıcak beyaz, IP20/54 | Parmak korumalı; toz birikmesine karşı korumalı, sıçramaya dayanıklı

Sürekli değişen ama bir o kadar da güvenilir olan ay, çevresiyle her zaman uyum içinde, uyum sağlayabilen, zarif konaklama aydınlatmasının özünü yansıtır. GreenSpace Flex Luna benzersiz bir duyguyu uyandırmak için tasarlandı. Ay gibi Luna da çevresini bastırmaz, aksine daha da güzelleştirir, hem samimi hem de görkemli bir ışıltı yayar. Bu sadece bir ışık değil. Bu samimi bir deneyim.

Ürün veri

Genel Bilgiler		Kontroller ve Dim Etme	
Işık kaynağı motoru türü	LED	Dim Edilebilir	-
Değer merdiveni	Performans	Kontrol arayüzü	-
Işık Teknik Ayrıntıları		Mekanik ve Muhafaza	
Işık Akısı	3.185 lm	Muhafaza Malzemesi	Alüminyum Alaşımı
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K	Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	116 lm/W	Muhafaza Rengi	Siyah
Renk oluşturma dizini (CRI)	92	Optik kapak kaplaması	Yapılandırılmış optik
Işık kaynağı rengi	930 sıcak beyaz	Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20/54 [Parmak korumalı; toz birikmesine karşı korumalı, sıçramaya dayanıklı]
Birleşik parlama derecesi CEN	16	Mekanik çarpışma koruma kodu	IK03 [0.35 J güçlendirilmiş]
Çalıştırma ve Elektrik		Optik kapak tipi	Lens
Giriş Voltajı	220 ila 240 V	Net Ağırlık (Parça Başı)	0,565 kg
Hat Frekansı	50 or 60 Hz		
Güç Tüketimi	27,5 W	Onay ve Uygulama	
Güç Faktörü (Kesir)	0.9	CE İşareti	Evet
MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	33	Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +45 °C
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II		

GreenSpace Flex Luna

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)	
Işık akısı toleransı	-10% / +10%
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	RS378B P27 930 PSU-E MB M70 WP PRO

Sipariş kodu	911401518746
Malzeme No. (12NC)	911401518746
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	18

Boyutlu çizim

