



Truefashion Projector GCGM

GD700B 2XLED10 830 PSU MB BK

Truefashion Projector GCGM, 16.5 W, 1884 lm, 3000 K

Truefashion Projector menawarkan segmen retail dengan desain tampilan luar yang menarik, kualitas cahaya terbaik dan resep cahaya khusus, serta konektivitas sistem, untuk menciptakan suasana yang nyaman dan pengalaman berbelanja yang mengesankan guna menstimulasi penjualan toko bagi pelanggan retail.

Warnings and Safety

- 3 tahun

Product data

| Informasi Umum | | Kontrol dan Peredupan | |
|-----------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| Tipe mesin sumber cahaya | LED | Dapat diredupkan | Tidak |
| Tag servis | Ya | Antarmuka kontrol | - |
| Tangga penawaran | Spesifikasi | Mekanis dan Housing | |
| Teknis Lampu | | bahan perumahan | Aluminium |
| Flux Cahaya | 1.884 lm | Material penutup optik | Polimetil metakrilat |
| Suhu Warna Terkorelasi (Nom) | 3000 K | Warna Housing | Hitam |
| Daya Penerangan (terukur) (Nom) | 114 lm/W | Lapisan penutup optik | - |
| Indeks renderasi warna (CRI) | >80 | Panjang keseluruhan | 217 mm |
| Warna sumber cahaya | 830 warm white | | |
| Pengoperasian dan Kelistrikan | | | |
| Tegangan Masuk | 220 hingga 240 V | | |
| Frekuensi Garis | 50 or 60 Hz | | |
| Konsumsi Daya | 16,5 W | | |
| Faktor Daya (Fraksi) | 0.91 | | |
| Jumlah produk pada MCB 16A tipe B | 1 | | |
| Kelas perlindungan IEC | Keamanan kelas II | | |

Truefashion Projector GCGM

| | |
|---|--------------------------|
| Lebar keseluruhan | 115 mm |
| Tinggi keseluruhan | 75 mm |
| Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar) | 75 x 115 x 217 mm |
| Kode perlindungan masuknya debu dan air | IP20 [Perlindungan jari] |
| Kode pelindung dampak mekanis | - |
| Tipe penutup optik | Lensa |
| Berat Bersih (Bagian) | 0.750 kg |

Penyetujuan dan Aplikasi

| | |
|---------------------|-------------------|
| Tanda CE | Ya |
| Kisaran suhu ambien | -15 hingga +35 °C |

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

| | |
|------------------------|--------|
| Toleransi fluks cahaya | +/-10% |
|------------------------|--------|

| | |
|-------------------------|--------|
| Toleransi konsumsi daya | +/-10% |
|-------------------------|--------|

Data Produk

| | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| Nama produk pesanan | GD700B 2XLED10 830 PSU MB BK |
| Nama lengkap produk | GD700B 2XLED10 830 PSU MB BK |
| Kode produk lengkap | 872016951947300 |
| Kode urutan | 911401518871 |
| No. Material (12NC) | 911401518871 |
| Numerator - Jumlah Per Pak | 1 |
| EAN/UPC - Produk/Kantung | 8720169519473 |
| Numerator - Pak per kotak bagian luar | 1 |
| EAN/UPC - Kantung | 8720169519473 |

Dimensional drawing

