

PHILIPS

Lighting



# Truefashion 投影燈 GCGM

RS700B LED20 930PW PSU WB WH

Truefashion 投影燈 GCGM, 21.2 W, 1586 lm, 3000 K

Truefashion Projector 投射燈具針對零售產業設計，外型設計迷人，照明品質優異，搭配專用照明調配，同時具備完整系統連線，營造舒適環境與令人驚豔購物體驗的最佳夥伴，讓您成功帶動商店消費者的購物意願。

## 安全提示

• 3 年

## 产品数据

一般資訊		功率因數 (比值)	
照明 source 引擎類型	LED	功率因數 (比值)	0.97
客戶服務標籤	是	16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	1
價值階梯	規格	保護等級 IEC	安全等級 II
照明技術		控制與調光	
光通量	1,586 lm	可調光	否
相關色溫 (標稱)	3000 K	控制介面	-
光效 (額定) (標準)	75 lm/W	機械與外罩	
演色性指數 (CRI)	>90	外殼材質	鋁色
光源色彩	930 暖白光	光學罩材質	聚乙烯甲基丙烯酸酯
運轉與電力		外罩色彩	白色 RAL 9003
輸入電壓	220 至 240 V	光學罩表面處理	-
電網頻率	50 or 60 Hz	整體高度	70 mm
耗電量	21.2 W	整體直徑	96 mm
		防水防塵規範 (IP)	IP20 [可防止手指侵入]

# Truefashion 投影燈 GCGM

機械衝擊保護規範	-
光學罩類型	透鏡
淨重 (個)	0.330 kg
<b>認證與應用</b>	
CE 標誌	是
環境溫度範圍	-15 至 +35 °C
<b>初始效能 (符合 IEC 標準)</b>	
光通量容限	+/-10%
功耗容差	+/-10%

<b>產品資料</b>	
下訂產品名稱	RS700B LED20 930PW PSU WB WH
完整產品名稱	RS700B LED20 930PW PSU WB WH
完整產品代碼	911401519971
訂單代碼	911401519971
材質 Nr. (12NC)	911401519971
分子 - 每個包裝的數量	1
分子 - 每一外盒包裝	1

## 二维绘图

