



Truefashion Projector GCGM

RS700B LED20 930PW PSU NB BK

Truefashion Projector GCGM, 21.2 W, Branco quente 930, IP20 | Proteção contra toques

O projetor Truefashion foi desenvolvido para o segmento de varejo de médio e alto padrão, com um design atraente, excelente qualidade de luz, conectividade com sistema Interact, criando um ambiente confortável e uma experiência de compra impressionante.

Avisos e Segurança

• 5 anos

Dados do produto

Informações gerais		Line Frequency	
Light source engine type	LED		50 or 60 Hz
Etiqueta de serviço	Sim	Consumo de energia	21,2 W
Escala de valor	Especificação	Fator de potência (fração)	0.97
		Número de produtos em MCB de 16 A tipo B	1
		Proteção/Classe IEC	Classe de segurança II
Dados técnicos de luz		Controles e dimerização	
Fluxo luminoso	1.685 lm	Regulável	Não
Temperatura de cor correlacionada (nom.)	3000 K	Interface de controle	-
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	79 lm/W		
Color rendering index (CRI)	>90	Dados mecânicos e de compartimento	
Cor da fonte de luz	Branco quente 930	Material do compartimento	Alumínio
		Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Polimetilmetacrilato
		Cor do compartimento	Preto
Dados elétricos e de operação			
Tensão de entrada	220 a 240 V		

Truefashion Projector GCGM

Tipo de acessório de lente/difusor ótico	-
Altura geral	70 mm
Diâmetro total	96 mm
Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção contra toques]
Código de proteção mecânica contra impactos	-
Tipo de acessório de difusor ótico	Lentes
Peso líquido (peça)	0,330 kg

Aprovação e aplicação

Marca CE	Sim
Intervalo de temperatura ambiente	-15 a 35 °C

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%
------------------------------	--------

Tolerância de consumo de energia	+/-10%
----------------------------------	--------

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	RS700B LED20 930PW PSU NB BK
Nome do produto completo	RS700B LED20 930PW PSU NB BK
Full EOC	911401520171
Descrição do código local	RS700B LED20 930PW PSU NB BK
Código de encomenda	911401520171
Nº do material (12NC)	911401520171
Código local	911401520171
Numerador — Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP — Embalagens por exterior	1

Desenho dimensional

