



GreenSpace Flex Luna

RS378B P7 PSD-TNW WB M43 PRO

GreenSpace Flex Luna, 7.5 W, Blanco personalizable, DALI, IP20
| Protección para los dedos

Siempre cambiante pero confiable, la luna refleja la esencia misma de la iluminación de la hospitalidad, que es adaptable, elegante y siempre en sintonía con su entorno. GreenSpace Flex Luna está diseñado para evocar una sensación única. Al igual que la luna, Luna no supera sino que realiza su entorno, proyectando un resplandor que se siente íntimo y grandioso. No es solo una luz. Es una experiencia íntima.

Datos del producto

| Información general | | Clase de protección IEC | |
|---|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Tipo de motor de fuente de luz | LED | Clase de seguridad II | |
| Nivel | Rendimiento | Controles y atenuación | |
| Información técnica sobre la luz | | Regulable | DALI |
| Flujo luminoso | 580 lm | Interfaz de control | DALI |
| Temperatura de color correlacionada (nominal) | Tunable White | Mecánica y carcasa | |
| Eficacia lumínica (promedio) (nominal) | 77 lm/W | Material de la carcasa | Aleación de aluminio |
| Índice de producción de color (IRC) | 90 | Material de cubierta/lente óptico | Policarbonato |
| Color de la fuente de luz | Blanco personalizable | Color de la carcasa | Negro |
| Clasificación de brillo unificada CEN | 16 | Acabado de cubierta/lente óptico | Óptica estructurada |
| Operación y aspectos eléctricos | | Código de protección de ingreso | IP20 [Protección para los dedos] |
| Voltaje de entrada | 220 a 240 V | Código de protección de impacto mec. | IK03 [0,35 J reforzado] |
| Frecuencia de línea | 50 or 60 Hz | Tipo de cubierta óptica | Lente |
| Consumo de energía | 7,5 W | Peso neto (pieza) | 0,180 kg |
| Factor de potencia (fracción) | 0.8 | Aprobación y aplicación | |
| Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B) | 70 | Marca CE | No |

GreenSpace Flex Luna

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Rango de temperatura ambiente | -20 a +45 °C |
|-------------------------------|--------------|

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Tolerancia del flujo luminoso | -10% / +10% |
| Tolerancia del consumo de energía | +/-10% |

Información del producto

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Nombre del producto del pedido | RS378B P7 PSD-TNW WB M43 PRO |
|--------------------------------|------------------------------|

| | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Nombre del producto completo | RS378B P7 PSD-TNW WB M43 PRO |
| Código del pedido | 911401520346 |
| N.º de material (12NC) | 911401520346 |
| Numerador: cantidad por paquete | 1 |
| Numerador: paquetes por caja externa | 48 |

Plano de dimensiones

