

PHILIPS

Lighting



# GreenSpace Surface Mount

## SM304C P12 940 PSU MB

GreenSpace Surface Mount, 10.8 W, 13.2 W, 950 lm, 4000 K, 霧面, IP20 | 可防止手指侵入

商店與飯店照明的趨勢明顯指出，選擇群集是其中一種最重要的基本屬性 (DNA)，而且是這類特定應用最重視的特性。GreenSpace Surface Mount 是專用於懸掛和表面安裝版本的入門級下照燈系列，提供了一系列完整的光學解決方案、流明輸出和色溫選項，並有多種外形尺寸可選。

### 产品数据

| 一般資訊                   |             | 保護等級 IEC    |                | 安全等級 II |  |
|------------------------|-------------|-------------|----------------|---------|--|
| 照明 source 引擎類型         | LED         |             |                |         |  |
| 價值階梯                   | 效能          |             |                |         |  |
| 照明技術                   |             | 控制與調光       |                |         |  |
| 光通量                    | 950 lm      | 可調光         | 否              |         |  |
| 相關色溫 (標稱)              | 4000 K      | 控制介面        | -              |         |  |
| 光效 (額定) (標準)           | 78 lm/W     | 機械與外罩       |                |         |  |
| 演色性指數 (CRI)            | >90         | 外殼材質        | 鋁合金            |         |  |
| 光源色彩                   | 940 中性白光    | 光學罩材質       | 丙烯酸酯           |         |  |
| 運轉與電力                  |             | 外罩色彩        | 白色             |         |  |
| 輸入電壓                   | 200 至 240 V | 光學罩表面處理     | 霧面             |         |  |
| 電網頻率                   | 50 to 60 Hz | 防水防塵規範 (IP) | IP20 [可防止手指侵入] |         |  |
| 耗電量                    | 10.8 13.2 W | 機械衝擊保護規範    | IK03 [0.3 J]   |         |  |
| 功率因數 (比值)              | 0.5         | 光學罩類型       | 丙烯酸酯           |         |  |
| 16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量 | -           | 淨重 (個)      | 0.475 kg       |         |  |

## GreenSpace Surface Mount

| 認證與應用            |                       |
|------------------|-----------------------|
| CE 標誌            | 無                     |
| 環境溫度範圍           | -20 至 +40 °C          |
| 初始效能 (符合 IEC 標準) |                       |
| 光通量容限            | +/-10%                |
| 功耗容差             | +/-10%                |
| 產品資料             |                       |
| 下訂產品名稱           | SM304C P12 940 PSU MB |

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| 完整產品名稱          | SM304C P12 940 PSU MB |
| 完整產品代碼          | 872016952489799       |
| 訂單代碼            | 911401520422          |
| 材質 Nr. (12NC)   | 911401520422          |
| 分子 - 每個包裝的數量    | 1                     |
| EAN/UPC - 產品/案例 | 8720169524897         |
| 分子 - 每一外盒包裝     | 36                    |
| EAN/UPC - 箱     | 8720169536388         |

## 二维绘图

