



# GreenSpace Surface Mount

## SM304C P12 950 PSU WB

GreenSpace Surface Mount, 10.8 W, 13.2 W, 1050 lm, 5000 K, Buram, IP20 | Perlindungan jari

Dalam dunia Retail & Horeka, ketersediaan beragam pilihan menjadi unsur penting dan selalu dicari untuk penggunaan khusus ini. GreenSpace Surface Mount adalah rangkaian produk downlight tingkat awal yang tersedia dalam versi suspensi dan dudukan permukaan, yang menawarkan beragam pilihan lengkap untuk solusi optik, output lumen, dan suhu warna dengan berbagai faktor bentuk.

### Product data

Informasi Umum		Kontrol dan Peredupan	
Tipe mesin sumber cahaya	LED	Dapat diredupkan	Tidak
Tangga penawaran	Kinerja	Antarmuka kontrol	-
Teknis Lampu		Mekanis dan Housing	
Flux Cahaya	1.050 lm	bahan perumahan	Aloi Aluminium
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	5000 K	Material penutup optik	Akrilat
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	86 lm/W	Warna Housing	Putih
Indeks renderasi warna (CRI)	>90	Lapisan penutup optik	Buram
Warna sumber cahaya	Putih	Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20 [Perlindungan jari]
Pengoperasian dan Kelistrikan		Kode pelindung dampak mekanis	IK03 [0,3 J]
Tegangan Masuk	200 hingga 240 V	Tipe penutup optik	Akrilat
Frekuensi Garis	50 to 60 Hz		
Konsumsi Daya	10,8 13,2 W		
Faktor Daya (Fraksi)	0.5		
Jumlah produk pada MCB 16A tipe B	-		
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas II		

## GreenSpace Surface Mount

Berat Bersih (Bagian)	0,475 kg
<b>Penyetujuan dan Aplikasi</b>	
Tanda CE	Tidak
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +40 °C
<b>Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)</b>	
Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

### Data Produk

Nama produk pesanan	SM304C P12 950 PSU WB
---------------------	-----------------------

Nama lengkap produk	SM304C P12 950 PSU WB
Kode produk lengkap	872016952830799
Kode urutan	911401520722
No. Material (12NC)	911401520722
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8720169528307
Numerator - Pak per kotak bagian luar	36
EAN/UPC - Kantung	8720169539792

## Dimensional drawing

