



Proyector Truefashion GCGM

RS700B LED30 930PW PSU MB WH

Proyector Truefashion GCGM, 30.8 W, 2844 lm, 3000 K

El proyector Truefashion ofrece al segmento minorista un diseño atractivo, una excelente calidad de luz y combinaciones de luces dedicadas, así como conectividad del sistema, con el fin de crear un ambiente cómodo y una experiencia de compra impresionante para estimular las ventas de la tienda para los clientes minoristas.

Advertencias y seguridad

- 3 años

Datos del producto

Información general		Frecuencia de línea	
Tipo de motor de fuente de luz	LED		50 or 60 Hz
Etiqueta de Servicio	Sí	Consumo de energía	30,8 W
Nivel	Especificación	Factor de potencia (fracción)	0.95
		Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	1
		Clase de protección IEC	Clase de seguridad II
Información técnica sobre la luz		Controles y atenuación	
Flujo luminoso	2.844 lm	Regulable	No
Temperatura de color correlacionada (nominal)	3000 K	Interfaz de control	-
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	92 lm/W		
Índice de producción de color (IRC)	>90	Mecánica y carcasa	
Color de la fuente de luz	930 blanco cálido	Material de la carcasa	Aluminio
		Material de cubierta/lente óptico	Polimetilmetacrilato
Operación y aspectos eléctricos		Color de la carcasa	Blanco RAL 9003
Voltaje de entrada	220 a 240 V		

Proyector Truefashion GCGM

Acabado de cubierta/lente óptico	-
Altura total	100 mm
Diámetro total	111 mm
Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Código de protección de impacto mec.	-
Tipo de cubierta óptica	Lente
Peso neto (pieza)	0,630 kg

Aprobación y aplicación

Marca CE	Sí
Rango de temperatura ambiente	-15 a +35 °C

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
-------------------------------	--------

Tolerancia del consumo de energía	+/-10%
-----------------------------------	--------

Información del producto

Nombre del producto del pedido	RS700B LED30 930PW PSU MB WH
Nombre del producto completo	RS700B LED30 930PW PSU MB WH
Full EOC	911401520771
Código del pedido	911401520771
N.º de material (12NC)	911401520771
Numerador: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	1

Plano de dimensiones

