PHILIPS

Lighting

SlimBalance

SP550P LED25S 840 L120 PSD SD

SlimBalance, 100 lm/W, 840 中性白光, 數位可定址照明介面 (DALI)

SlimBalance 是全系列的產品系列，具有大方典雅的設計，有助於為客戶創造有吸引力和差異化的空間。該系列涵蓋不同長度（600mm，1200mm，1500mm），不同的端蓋（圓形，方形）和不同的發光方式（ 直接，間接 ）。其辦公室相容版本提供低眩光的舒適光線，符合辦公室照明需求。

安全提示

- 產品是 IPX0，並不防水，為此本公司強烈建議適度檢查要安裝燈具的環境。
- 倘若未取得上述裝置，而燈具又受限於防水問題，Philips / Signify 無法保證安全故障與產品保固是否因此無效

产品数据

一般資訊	
光源可更換	無
裝置部件數量	單位
內附驅動器	是
照明 source 引擎類型	LED
價值階梯	效能
保固期	3 年

照明技術	
光通量	2,500 lm
相關色溫 (標稱)	4000 K
光效 (額定) (標準)	100 lm/W
演色性指數 (CRI)	>80
光源光束角度	- °
光源色彩	840 中性白光
光學裝置類型	寬光束

燈具光束幅度	120°

運轉與電力	
輸入電壓	220/240 V
電網頻率	50 to 60 Hz
湧入電流	22 A
浪湧時間	275 ms
耗電量	25 W
功率因數 (比值)	0.95
連線照明	飛線/電線
鎖線	-
16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	24
保護等級 IEC	安全等級 I

控制與調光	
可調光	是
驅動器/電力單元/變壓器	-

SlimBalance

控制介面	數位可定址照明介面 (DALI)
恆光輸出	無
最高調光等級	1%

機械與外罩

外殼材質	金屬
反光器材質	-
光學材料	聚碳酸酯樹脂
光學罩材質	聚碳酸酯
固定材料	鋼鐵
外罩色彩	銀
光學罩表面處理	乳白色
整體長度	1,230 mm
整體寬度	70 mm
整體高度	105 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深)	105 x 70 x 1230 mm
防水防塵規範 (IP)	IP20 [可防止手指侵入]
機械衝擊保護規範	IK03 [0.3 J]
光學罩類型	乳白色
淨重 (個)	3.299 kg

認證與應用

灼熱絲測試	溫度 650°C、持續時間 30 秒
易燃性標誌	-

CE 標誌	是
ENEC 標誌	-
符合歐盟 RoHS 標準	是
環境溫度範圍	-20 至 +40 °C

初始效能 (符合 IEC 標準)

光通量容限	+/-10%
點火色度	(0.38, 0.38) SDCM< 3
功耗容差	+/-10%

長期效能 (符合 IEC 標準)

中值使用壽命 L70B50	50,000 h

產品資料

下訂產品名稱	SP550P LED25S 840 L120 PSD SD
完整產品名稱	SP550P LED25S 840 L120 PSD SD
完整產品代碼	911401521141
訂單代碼	911401521141
材質 Nr. (12NC)	911401521141
分子 - 每個包裝的數量	1
分子 - 每一外盒包裝	2

二维绘图



© 2023 Signify Holding 保留一切權利。 Signify 不對本協議所含括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。 除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。
Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。