



# GreenPerform Batten G3 BN398C

## BN398C LED40/NW L1200 PSU OP HE

GreenPerform Batten G3 BN398C, 25 W, 4000 lm, 4000 K, Opal

GreenPerform batten BN398C adalah solusi linier kompetitif biaya dengan kinerja yang baik dan output lumen ganda untuk aplikasi retail dan industri. Produk ini menawarkan pemasangan permukaan dan pemasangan suspensi untuk memenuhi berbagai opsi pemasangan. Desain multioptiknya juga mengakomodasi berbagai aplikasi.

### Product data

Informasi Umum		Penyebaran sinar lampu luminer	
Jumlah unit alat	1 unit		110° x 120°
Alat	EBR [Elektronik tingkat]	Golongan silau terpadu CEN	22
Driver tercakup	Ya	Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tipe mesin sumber cahaya	LED	Tegangan Masuk	220-240 V
Tangga penawaran	Kinerja	Frekuensi Garis	50 or 60 Hz
Periode garansi	3 tahun	Lonjakan arus	11 A
Teknis Lampu		Waktu masuk tiba-tiba	0,43 ms
Flux Cahaya	4.000 lm	Konsumsi Daya	25 W
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K	Faktor Daya (Fraksi)	0.9
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	160 lm/W	Kabel	Kabel tanpa konektor 3 pin
Indeks renderasi warna (CRI)	>80	Jumlah produk pada MCB 16A tipe B	20
Jumlah sumber cahaya	144	Sesuai untuk sakelar acak	Ya
Sudut sumber cahaya	115°	Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas I
Warna sumber cahaya	840 neutral white	Kontrol dan Peredupan	
Tipe optik	Opal	Dapat diredupkan	-

# GreenPerform Batten G3 BN398C

Antarmuka kontrol	-
Tingkat redup maksimum	Tidak berlaku

## Mekanis dan Housing

bahan perumahan	Baja
Material reflektor	Polikarbonat
Material optik	Polikarbonat
Material penutup optik	Polikarbonat
Warna Housing	RAL9010 Putih
Perangkat pemasangan	Braket pemasangan di dinding
Lapisan penutup optik	Optik lensa tersebar
Tinggi keseluruhan	1.200 mm
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20 [Perlindungan jari]
Kode pelindung dampak mekanis	IK03 [0,3 J]
Tipe penutup optik	Pembaur opal di penutup polikarbonat
Berat Bersih (Bagian)	1,090 kg

## Penyetujuan dan Aplikasi

Pengujian kawat pijar	Suhu 650 °C, durasi 30 detik
Tanda CE	Ya
Tanda ENEC	-
Risiko fotobiologis	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778

Sesuai EU RoHS	Ya
Performa temperatur lingkungan Tq	25 °C
Kisaran suhu ambient	0 hingga +40 °C

## Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	-10% / +10%
Kromatisitas awal	(0.386,0.386) SDCM<5
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

## Data Produk

Nama produk pesanan	BN398C LED40/NW L1200 PSU OP HE
Nama lengkap produk	BN398C LED40/NW L1200 PSU OP HE
Kode produk lengkap	692382867771800
Kode urutan	911401521545
No. Material (12NC)	911401521545
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	6923828677718
Numerator - Pak per kotak bagian luar	1
EAN/UPC - Kantung	6923828677718

## Dimensional drawing

