



Flex Cove G5

LS170S LED20 940 IP20 L5000 HE PRO L

Flex Cove G5, 2050 lm, 142 lm/W, 940 blanco neutro, 24 CC V, IP20 | Protección para los dedos

Philips FlexCove G5 es la última generación de nuestra popular iluminación LED para cornisas. Esta nueva familia integral de tiras de luces flexibles está diseñada para seguir líneas rectas o curvas y así crear ambientes hermosos que resaltan los detalles arquitectónicos con luz blanca o de colores personalizables. Estas tiras de iluminación de cornisas personalizables también prometen un rendimiento de ahorro de energía excelente y una uniformidad de iluminación y consistencia del color increíbles. Todo esto con una vida útil prolongada que promete menos deterioro del lumen o cambios del color. Por lo que, con FlexCove G5, puede adaptar su iluminación de acento a las necesidades de cualquier proyecto, a la perfección.

Datos del producto

Información general		Frecuencia de línea	
Tipo de motor de fuente de luz	LED		- Hz
Nivel	Rendimiento	Consumo de energía	60 W
Información técnica sobre la luz		Factor de potencia (fracción)	1
Flujo luminoso	2,050 lm	Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	-
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4000 K	Clase de protección IEC	Clase de seguridad III
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	142 lm/W	Controles y atenuación	
Índice de producción de color (IRC)	>90	Regulable	Sí: comprobar la compatibilidad con balastros
Color de la fuente de luz	940 blanco neutro	Interfaz de control	-
Operación y aspectos eléctricos		Mecánica y carcasa	
Voltaje de entrada	24 CC V	Material de la carcasa	Metal

Flex Cove G5

Material de cubierta/lente óptico	-
Color de la carcasa	-
Acabado de cubierta/lente óptico	-
Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Código de protección de impacto mec.	IK03 [0,3 J]
Tipo de cubierta óptica	Sin lentes
Peso neto (pieza)	0.080 kg

Aprobación y aplicación

Marca CE	No
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso	-10% / +10%
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%

Información del producto

Nombre del producto del pedido	LS170S LED20 940 IP20 L5000 HE PRO L
Nombre del producto completo	LS170S LED20 940 IP20 L5000 HE PRO L
Full EOC	692382866771999
Código del pedido	911401521742
N.º de material (12NC)	911401521742
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	6923828667719
Numerador: paquetes por caja externa	10
EAN/UPC - Caja	6923828667719

Plano de dimensiones

