



# Proyector Truefashion GCGM

## RS700B LED40 940PW PSU MB WH

Proyector Truefashion GCGM, 40.3 W, 4025 lm, 4000 K

El proyector Truefashion ofrece al segmento minorista un diseño atractivo, una excelente calidad de luz y combinaciones de luces dedicadas, así como conectividad del sistema, con el fin de crear un ambiente cómodo y una experiencia de compra impresionante para estimular las ventas de la tienda para los clientes minoristas.

### Advertencias y seguridad

• 3 años

### Datos del producto

| Información general                           |                   | Frecuencia de línea                          |                       |
|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Tipo de motor de fuente de luz                | LED               |                                              | 50 or 60 Hz           |
| Etiqueta de Servicio                          | Sí                | Consumo de energía                           | 40,3 W                |
| Nivel                                         | Especificación    | Factor de potencia (fracción)                | 0.96                  |
|                                               |                   | Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B) | 1                     |
|                                               |                   | Clase de protección IEC                      | Clase de seguridad II |
| Información técnica sobre la luz              |                   | Controles y atenuación                       |                       |
| Flujo luminoso                                | 4.025 lm          | Regulable                                    | No                    |
| Temperatura de color correlacionada (nominal) | 4000 K            | Interfaz de control                          | -                     |
| Eficacia lumínica (promedio) (nominal)        | 100 lm/W          |                                              |                       |
| Índice de producción de color (IRC)           | >90               | Mecánica y carcasa                           |                       |
| Color de la fuente de luz                     | 940 blanco neutro | Material de la carcasa                       | Aluminio              |
|                                               |                   | Material de cubierta/lente óptico            | Polimetilmetacrilato  |
|                                               |                   | Color de la carcasa                          | Blanco RAL 9003       |
| Operación y aspectos eléctricos               |                   |                                              |                       |
| Voltaje de entrada                            | 220 a 240 V       |                                              |                       |

# Proyector Truefashion GCGM

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Acabado de cubierta/lente óptico     | -                                |
| Altura total                         | 100 mm                           |
| Diámetro total                       | 111 mm                           |
| Código de protección de ingreso      | IP20 [Protección para los dedos] |
| Código de protección de impacto mec. | -                                |
| Tipo de cubierta óptica              | Lente                            |
| Peso neto (pieza)                    | 0,630 kg                         |

## Aprobación y aplicación

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Marca CE                      | Sí           |
| Rango de temperatura ambiente | -15 a +35 °C |

## Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Tolerancia del flujo luminoso | +/-10% |
|-------------------------------|--------|

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Tolerancia del consumo de energía | +/-10% |
|-----------------------------------|--------|

## Información del producto

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Nombre del producto del pedido       | RS700B LED40 940PW PSU MB WH |
| Nombre del producto completo         | RS700B LED40 940PW PSU MB WH |
| Full EOC                             | 911401521771                 |
| Código del pedido                    | 911401521771                 |
| N.º de material (12NC)               | 911401521771                 |
| Numerador: cantidad por paquete      | 1                            |
| Numerador: paquetes por caja externa | 1                            |

## Plano de dimensiones

