



GreenSpace Surface Mount

SM304C P15 927 PSU MB

GreenSpace Surface Mount, 13.5 W, 16.5 W, 1050 lm, 2700 K,
Làm mờ, IP20 | Bảo vệ ngón tay

Đối với ngành Bán lẻ và Nhà hàng – Khách sạn, có một xu hướng rất rõ rệt rằng họ mong muốn có nhiều lựa chọn dòng sản phẩm trong một ứng dụng cụ thể. Đây dường như là một yêu cầu “bất thành văn”. GreenSpace Surface Mount là dòng đèn downlight lắp ngang, dành riêng cho các ứng dụng chiếu sáng lắp treo và lắp nổi. Dòng đèn này đem đến các tùy chọn toàn diện về giải pháp chóa quang học, quang thông đầu ra và nhiệt độ màu, đồng thời có nhiều kiểu dáng đa dạng.

Dữ liệu sản phẩm

| Thông tin chung | | Điều khiển và điều chỉnh độ sáng | |
|-------------------------------|-----------------------|--|------------------------|
| Loại nguồn sáng | LED | Hệ số công suất (dạng thập phân/phân số) | 0.5 |
| Thang giá trị | Hiệu suất | Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B | - |
| Thông tin kỹ thuật về đèn | | Cấp bảo vệ IEC | Cấp an toàn II |
| Quang thông | 1.050 lm | Điều khiển và điều chỉnh độ sáng | |
| Nhiệt độ màu (CCT) | 2700 K | Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/giảm sáng) | Không |
| Hiệu suất phát quang định mức | 70 lm/W | Giao diện điều khiển | - |
| Chỉ số hoàn màu (CRI) | >90 | Cơ khí và vỏ đèn | |
| Màu sắc nguồn sáng | 927 ánh sáng trắng ấm | Vật liệu vỏ đèn | Hợp kim nhôm |
| Vận hành và điện | | Vật liệu chụp quang học | Acrylic |
| Điện áp đầu vào | 200 đến 240 V | Màu sắc vỏ thiết bị | Trắng |
| Tần số lưới điện | 50 to 60 Hz | Lớp hoàn thiện chụp quang học | Làm mờ |
| Công suất | 13,5 16,5 W | Mã bảo vệ chống xâm nhập | IP20 [Bảo vệ ngón tay] |
| | | Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học | IK03 [0,3 J] |

GreenSpace Surface Mount

| | |
|---|-----------------------|
| Kiểu chụp quang học | Acrylic |
| Trọng lượng tịnh (Bộ) | 0,475 kg |
| Phê duyệt và ứng dụng | |
| Đấu CE | Không |
| Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh | -20 đến +40°C |
| Hiệu suất ban đầu (Tuần thủ IEC) | |
| Dung sai quang thông | +/-10% |
| Dung sai mức tiêu thụ điện | +/-10% |
| Dữ liệu sản phẩm | |
| Tên sản phẩm đặt hàng | SM304C P15 927 PSU MB |

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Tên sản phẩm đầy đủ | SM304C P15 927 PSU MB |
| Mã sản phẩm đầy đủ | 872016952660099 |
| Mã đơn hàng | 911401521822 |
| Số vật liệu (12NC) | 911401521822 |
| Phần tử - Số lượng trên một bộ | 1 |
| EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp | 8720169526600 |
| Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài | 36 |
| EAN/UPC - Vỏ | 8720169538092 |

Bản vẽ kích thước

