

PHILIPS

Lighting



GreenSpace Surface Mount

SM304C P15 927 PSU WB

GreenSpace Surface Mount, 13.5 W, 16.5 W, 1100 lm, 2700 K, 霧面, IP20 | 可防止手指侵入

商店與飯店照明的趨勢明顯指出，選擇群集是其中一種最重要的基本屬性 (DNA)，而且是這類特定應用最重視的特性。GreenSpace Surface Mount 是專用於懸掛和表面安裝版本的入門級下照燈系列，提供了一系列完整的光學解決方案、流明輸出和色溫選項，並有多種外形尺寸可選。

产品数据

一般資訊		保護等級 IEC		安全等級 II	
照明 source 引擎類型	LED				
價值階梯	效能				
照明技術		控制與調光			
光通量	1,100 lm	可調光	否		
相關色溫 (標稱)	2700 K	控制介面	-		
光效 (額定) (標準)	73 lm/W	機械與外罩			
演色性指數 (CRI)	>90	外殼材質	鋁合金		
光源色彩	927 暖白光	光學罩材質	丙烯酸酯		
運轉與電力		外罩色彩	白色		
輸入電壓	200 至 240 V	光學罩表面處理	霧面		
電網頻率	50 to 60 Hz	防水防塵規範 (IP)	IP20 [可防止手指侵入]		
耗電量	13.5 16.5 W	機械衝擊保護規範	IK03 [0.3 J]		
功率因數 (比值)	0.5	光學罩類型	丙烯酸酯		
16 A 類型 B 的 MCB 上的產品數量	-	淨重 (個)	0.475 kg		

GreenSpace Surface Mount

認證與應用	
CE 標誌	無
環境溫度範圍	-20 至 +40 °C
初始效能 (符合 IEC 標準)	
光通量容限	+/-10%
功耗容差	+/-10%
產品資料	
下訂產品名稱	SM304C P15 927 PSU WB

完整產品名稱	SM304C P15 927 PSU WB
完整產品代碼	872016952563499
訂單代碼	911401521922
材質 Nr. (12NC)	911401521922
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8720169525634
分子 - 每一外盒包裝	36
EAN/UPC - 箱	8720169537125

二维绘图

