

PHILIPS

Lighting



GreenSpace linear accent

RS386B S5 P10 930 PSD-E WB BK

GreenSpace linear accent, 10 W, 575 lm, 3000 K, DALI

GreenSpace Linear Accent là dòng sản phẩm toàn diện, hỗ trợ nhiều mô-đun. Nhờ có thiết kế mô-đun, sản phẩm này sở hữu quang thông đều ra linh hoạt, phù hợp với nhiều ứng dụng chiếu sáng trong nhà, chẳng hạn như văn phòng, bán lẻ và nhà hàng – khách sạn. Dòng sản phẩm này hỗ trợ cả phương án lắp nổi và lắp âm, với CRI90 cao và 3 góc chùm sáng khác nhau để hoàn toàn phù hợp với nhu cầu chiếu sáng của các ứng dụng trong nhà. Giao diện điều khiển Dali và 1-10 V cũng đảm bảo khả năng kết nối với các hệ thống trong tương lai.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		Hệ số công suất (Tỷ lệ)	
Loại nguồn sáng	LED		0.9
Thang giá trị	Hiệu suất	Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	71
		Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn II
Thông tin kỹ thuật về đèn		Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Quang thông	575 lm	Có thể điều chỉnh độ sáng	Có
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	3000 K	Giao diện điều khiển	DALI
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	64 lm/W	Cơ khí và vỏ đèn	
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>90	Vật liệu vỏ đèn	Hợp kim nhôm
Màu sắc nguồn sáng	930 ánh sáng trắng ấm	Vật liệu chụp quang học	Polycarbonate
Vận hành và điện		Màu vỏ đèn	Đen và trắng
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V	Lớp hoàn thiện chụp quang học	Đục mờ
Tần số dòng	50 or 60 Hz	Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20 [Bảo vệ ngón tay]
Mức tiêu thụ điện	10 W	Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK02 [0,2 J tiêu chuẩn]

GreenSpace linear accent

Kiểu chụp quang học	Nắp Polycarbonate và chóa quang học bóng độ phân quang cao
Trọng lượng tịnh (Bộ)	0,290 kg
Phê duyệt và ứng dụng	
Đấu CE	Không
Nhiệt độ môi trường cho phép	-20 đến +40°C
Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)	
Dung sai quang thông	+/-10%
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%

Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm đặt hàng	RS386B S5 P10 930 PSD-E WB BK
Tên sản phẩm đầy đủ	RS386B S5 P10 930 PSD-E WB BK
Mã sản phẩm đầy đủ	692382866381099
Mã đơn hàng	911401522302
Số vật liệu (12NC)	911401522302
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	6923828663810
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	18
EAN/UPC - Vỏ	6923828665593

Bản vẽ kích thước

