



GreenSpace Flex Luna

SM378B R P11 930 PSU-E MB D100 G-TT PRO

GreenSpace Flex Luna, 11.5 W, 1415 lm, 3000 K, Ótica estruturada, IP20 | Proteção contra toques

Sempre em transformação, mas constante, a lua simboliza a verdadeira essência da iluminação para hotelaria — adaptável, sofisticada e sempre harmonizada com o ambiente. O GreenSpace Flex Luna foi projetado para evocar uma sensação única. Assim como a lua, Luna não sobrepuja, mas realça o ambiente ao seu redor, lançando um brilho que parece íntimo e grandioso. Não é apenas uma luz. É uma experiência íntima.

Dados do produto

Informações gerais		Número de produtos em MCB de 16 A tipo B	
Light source engine type	LED		66
Escala de valor	Desempenho	Proteção/Classe IEC	Classe de segurança II
Dados técnicos de luz		Controles e dimerização	
Fluxo luminoso	1.415 lm	Regulável	-
Temperatura de cor correlacionada (nom.)	3000 K	Interface de controle	-
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	123 lm/W	Dados mecânicos e de compartimento	
Color rendering index (CRI)	92	Material do compartimento	Liga de alumínio
Cor da fonte de luz	Branco quente 930	Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Policarbonato
Classificação unificada de brilho CEN	16	Cor do compartimento	Preto
Dados elétricos e de operação		Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Ótica estruturada
Tensão de entrada	220 a 240 V	Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção contra toques]
Line Frequency	50 or 60 Hz	Código de proteção mecânica contra impactos	IK03 [0,35 J reforçado]
Consumo de energia	11,5 W	Tipo de acessório de difusor ótico	Lentes
Fator de potência (fração)	0.9	Peso líquido (peça)	0,416 kg

GreenSpace Flex Luna

Aprovação e aplicação

Marca CE	Sim
Intervalo de temperatura ambiente	-20 a 45 °C

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	-10% / +10%
Tolerância de consumo de energia	+/-10%

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	SM378B R P11 930 PSU-E MB D100 G-TT PRO
------------------------------	--------------------------------------------

Nome do produto completo	SM378B R P11 930 PSU-E MB D100 G-TT PRO
Descrição do código local	SM378B R P11 930 PSU-E MB D100 G-TT PRO
Código de encomenda	911401522946
Nº do material (12NC)	911401522946
Código local	911401522946
Numerador — Quantidade por embalagem	1
Numerador SAP — Embalagens por exterior	36

Desenho dimensional

