GreenSpace G6

DN391B LED12/840 P10PSU D150 ALWP GMG2HE

GreenSpace G6, 9.8 W, 1250 lm, 4000 K, Reflector facetado, Mate, IP20/54 | Protección para los dedos; protección contra la acumulación de polvo, a prueba de salpicaduras

Philips GreenSpace G6 se basa en la reputación de la familia GreenSpace por su excelente rendimiento, consumo de energía extremadamente bajo y alto confort visual. Esta próxima generación de luces empotradas LED confiables viene en un diseño muy compacto con una arquitectura profunda y empotrada y una mayor profundidad del reflector para resaltar los detalles más pequeños. GreenSpace G6 es también un brillante ejemplo de versatilidad. Esta luz downlight LED de bajo consumo está disponible en una amplia gama de configuraciones de 600 a 3550 lúmenes, con la opción de elegir variantes fijas, regulables o Interact Ready. Esto convierte a GreenSpace G6 en la solución perfecta para “mezclar y combinar” para aplicaciones potencialmente amplias y extendidas que requieren diferentes ambientes de iluminación, con una apariencia y sensación de luminaria cohesiva.

Datos del producto

Información general	
Cantidad de unidades de equipos	-
Equipo	-
Controlador incluido	Sí
Tipo de motor de fuente de luz	LED
Etiqueta de Servicio	Sí
Nivel	Rendimiento
Período de garantía	3 años

Información técnica sobre la luz	
Flujo luminoso	1,250 lm
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	132 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	>80
Cantidad de fuentes de luz	1
Color de la fuente de luz	840 blanco neutro
Tipo óptico	Reflector facetado
Clasificación de brillo unificada CEN	16

Operación y aspectos eléctricos	
Voltaje de entrada	220 a 240 V
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz

GreenSpace G6

Corriente de irrupción	14 A
Tiempo de irrupción	0.01 ms
Consumo de energía	9.8 W
Factor de potencia (fracción)	0.9
Conexión	Cables y guías flotantes
Cable	2×0.75 mm² Cable de 0,2 m sin enchufe
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	204
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio	No
Clase de protección IEC	Clase de seguridad II

Controles y atenuación

Regulable	No
Interfaz de control	-
Nivel de regulación máximo	No aplica

Mecánica y carcasa

Material de la carcasa	Aluminio moldeado a presión
Material del reflector	Policarbonato
Material óptico	Policarbonato
Material de cubierta/lente óptico	Policarbonato
Color de la carcasa	Aluminio
Dispositivo de montaje	Montaje en marco o empotrado
Acabado de cubierta/lente óptico	Mate
Altura total	80 mm
Diámetro total	162 mm
Código de protección de ingreso	IP20/54 [Protección para los dedos; protección contra la acumulación de polvo, a prueba de salpicaduras]
Código de protección de impacto mec.	IK03 [0,3 J]
Tipo de cubierta óptica	Difusor de policarbonato

Peso neto (pieza)	0.340 kg

Aprobación y aplicación

Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 650 ºC, duración de 5 s
Marca de inflamabilidad	-
Marca CE	Sí
Marca ENEC	-
Riesgo fotobiológico	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
Temperatura ambiente de rendimiento Tq	25 °C
Rango de temperatura ambiente	-20 a +40 °C

Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso	+/-10%
Cromaticidad inicial	5
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%

Información del producto

Nombre del producto del pedido	DN391B LED12/840 P10PSU D150 ALWP GMG2HE
Nombre del producto completo	DN391B LED12/840 P10PSU D150 ALWP GMG2HE
Código del pedido	911401523844
N.° de material (12NC)	911401523844
Numerador: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	4

Plano de dimensiones



© 2024 Signify Holding Todos los derechos reservados. Signify no hace ninguna representación ni garantía respecto de la precisión o integridad de la información incluida en el presente y no será responsable de ninguna acción que se tome sobre la base de esta. La información presente en este documento no está pensada como una oferta comercial y no forma parte de ningún presupuesto o contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y Philips Shield Emblem son marcas registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2024, Julio 15 - Datos sujetos a cambios