



Aura

RC430V LED36/940 W60L60 PSU OC

Aura, 117 lm/W, 940 trắng trung tính, Đầu ra cố định

Là một đèn troffer đột phá, CoreView Pro RC430V tận dụng hiệu quả công suất chiếu sáng gián tiếp và trực tiếp, đạt tiêu chuẩn UGR19 về hạn chế chói mà không cần đến những tấm chắn sáng công kênh và nặng nề. Mô-dun trung tâm có thể dễ dàng thay thế để bảo trì trong tương lai. Ánh sáng từ mô-dun đèn trung tâm có thể được điều khiển riêng biệt để phù hợp với nhiều ứng dụng. Công nghệ BioUp tiên tiến mang đến trải nghiệm sống trong nhà tốt hơn, nâng cao sức khỏe và tinh thần cho mọi người.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Số lượng bộ điều khiển	1 thiết bị
Bao gồm bộ điều khiển	Có
Loại nguồn sáng	LED
Thang giá trị	Thông số kỹ thuật
Thời hạn bảo hành	3 năm

Thông tin kỹ thuật về đèn	
Quang thông	3.600 lm
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	4000 K
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	117 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)	90
Số lượng nguồn sáng	144
Góc chiếu của nguồn sáng	115 °
Màu sắc nguồn sáng	940 trắng trung tính
Loại chóa quang học	Góc chiếu 90°
Sự mở rộng chùm sáng của đèn dạng thanh dầm	90°

Hệ số chói lóa đồng nhất CEN	19
------------------------------	----

Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220-240 V
Tần số dòng	50 or 60 Hz
Dòng khởi động	30 A
Thời gian khởi động	0,15 ms
Mức tiêu thụ điện	31 W
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.9
Kết nối	-
Cáp	-
Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	43
Phù hợp với bật/tắt ngẫu nhiên	Có
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn II

Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	Cố định
Giao diện điều khiển	Đầu ra cố định

