



SlimBalance

SP550P LED40S 865 L120 PSU CD GM

SlimBalance, 97.56 lm/W, 865 soğuk gün ışığı

SlimBalance, müşteriler için çekici ve farklı bir alan oluşturmaya yardımcı olan düzgün ve şık bir tasarıma sahip eksiksiz bir ürün ailesidir. Ürün ailesi farklı uzunlukları (600 mm, 1200 mm, 1500 mm), farklı uç kapaklarını (yuvarlak, kare) ve farklı ışık dağılımlarını (doğrudan, dolaylı) kapsar. Ofis için uygun modeli iyi kalitede konforlu ışık sunar.

Güvenlik ve uyarılar

- Ürün IPX0'dır (su girişine karşı korumalı değildir); aydınlatma armatürünün takılacağı ortamın uygun şekilde kontrol edilmesini şiddetle tavsiye ederiz
- Yukarıdaki tavsiyeye uyulmaz ve armatürler su girişine maruz kalırsa, Philips/Signify ürünün bozulmayacağını garanti edemez ve ürün garantisi geçersiz olur

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Değiştirilebilir ışık kaynağı	Hayır
Sürücü birimi sayısı	1 ünite
Tertibat dahildir	Evet
Işık kaynağı motoru türü	LED
Değer merdiveni	Performans
Garanti süresi	3 yıl
Işık Teknik Ayrıntıları	
Işık Akısı	4.000 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	6500 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	97,56 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	>80
Işık kaynağının ışın açısı	- °

Işık kaynağı rengi	865 soğuk gün ışığı
Optik sistem türü	Geniş ışın
Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	120°
Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	220/240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Kalkış Akımı	19 A
Ani akım süresi	280 ms
Güç Tüketimi	41 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.9
Bağlantı	Dahili konnektör
Kablo	-
MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	24

SlimBalance

Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır
Sürücü/güç ünitesi/trafo	-
Kontrol arayüzü	-
Sabit ışık çıkışı	Hayır
Maksimum dim seviyesi	Yok
Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Metal
Reflektör malzemesi	-
Optik sistem malzemesi	Polikarbon
Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Sabitleme malzemesi	Çelik
Muhafaza Rengi	Gümüş
Optik kapak kaplaması	Opal
Toplam uzunluk	1.200 mm
Genel genişlik	70 mm
Genel yükseklik	105 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	105 x 70 x 1200 mm
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK03 [0,3 J]
Optik kapak tipi	Opal
Net Ağırlık (Parça Başı)	3,699 kg

Onay ve Uygulama	
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
Alev alma işareti	-
CE işareti	Evet
ENEC işareti	-
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +40 °C

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç renk türü	(0.31, 0.33) SDCM< 3
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Ortalama yararlı ömür L70B50	50.000 h
------------------------------	----------

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	SP550P LED40S 865 L120 PSU CD GM
Tam ürün adı	SP550P LED40S 865 L120 PSU CD GM
Tam ürün kodu	911401524741
Sipariş kodu	01524741
Malzeme No. (12NC)	911401524741
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	2

Boyutlu çizim



