



# GreenSpace Flex Luna

## SM378B R P20 927 PSD-E MB D100 G-TT PRO

GreenSpace Flex Luna, 20.5 W, 2015 lm, 2700 K, DALI, Óptica estructurada, IP20 | Protección para los dedos

Siempre cambiante pero confiable, la luna refleja la esencia misma de la iluminación de la hospitalidad, que es adaptable, elegante y siempre en sintonía con su entorno. GreenSpace Flex Luna está diseñado para evocar una sensación única. Al igual que la luna, Luna no supera sino que realiza su entorno, proyectando un resplandor que se siente íntimo y grandioso. No es solo una luz. Es una experiencia íntima.

### Datos del producto

Información general	
Tipo de motor de fuente de luz	LED
Nivel	Rendimiento
Información técnica sobre la luz	
Flujo luminoso	2,015 lm
Temperatura de color correlacionada (nominal)	2700 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	98 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	92
Color de la fuente de luz	927 blanco cálido
Clasificación de brillo unificada CEN	16
Operación y aspectos eléctricos	
Voltaje de entrada	220 a 240 V
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Consumo de energía	20.5 W
Factor de potencia (fracción)	0.9
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	47

Clase de protección IEC	Clase de seguridad II
Controles y atenuación	
Regulable	DALI
Interfaz de control	DALI
Mecánica y carcasa	
Material de la carcasa	Aleación de aluminio
Material de cubierta/lente óptico	Polycarbonato
Color de la carcasa	Negro
Acabado de cubierta/lente óptico	Óptica estructurada
Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Código de protección de impacto mec.	IK03 [0,35 J reforzado]
Tipo de cubierta óptica	Lente
Peso neto (pieza)	0.476 kg
Aprobación y aplicación	
Marca CE	Si

## GreenSpace Flex Luna

Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C
-------------------------------	--------------

### Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)

Tolerancia del flujo luminoso	-10% / +10%
-------------------------------	-------------

Tolerancia del consumo de energía	+/-10%
-----------------------------------	--------

### Información del producto

Nombre del producto del pedido	SM378B R P20 927 PSD-E MB D100 G-TT PRO
--------------------------------	---

Nombre del producto completo	SM378B R P20 927 PSD-E MB D100 G-TT PRO
------------------------------	---

Código del pedido	911401525546
-------------------	--------------

N.º de material (12NC)	911401525546
------------------------	--------------

Numerador: cantidad por paquete	1
---------------------------------	---

Numerador: paquetes por caja externa	18
--------------------------------------	----

## Plano de dimensiones

