



Flex Cove G5

AC170Z recessed High H L1000

Accessory, Flex Cove G5

Philips FlexCove G5 là thế hệ mới nhất của đèn LED dạng vòm phổ biến của chúng tôi. Dòng đèn dải linh hoạt toàn diện mới này được thiết kế theo các đường thẳng hoặc đường cong để tạo ra không gian tuyệt đẹp làm nổi bật các chi tiết kiến trúc bằng ánh sáng trắng hoặc màu có thể điều chỉnh được. Các dải chiếu sáng dạng vòm có thể tùy chỉnh này cũng hứa hẹn mang lại hiệu suất tiết kiệm năng lượng tuyệt vời, độ đồng đều ánh sáng đỉnh cao và màu sắc nhất quán. Tất cả đều có tuổi thọ cao hứa hẹn ít bị suy giảm quang thông hoặc biến màu. Vì vậy, với FlexCove G5, bạn có thể linh hoạt chiếu sáng tạo điểm nhấn của mình để phù hợp với yêu cầu của bất kỳ dự án nào một cách đẹp mắt.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Thang giá trị	Hiệu suất
Cơ khí và vỏ đèn	
Chiều dài tổng thể	1.005 mm
Chiều rộng tổng thể	25 mm
Chiều cao tổng thể	7 mm
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	7 x 25 x 1005 mm
Vật liệu	Nhôm
Mã bảo vệ chống xâm nhập	-
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	-
Màu phụ kiện	-
Trọng lượng tịnh (Bộ)	0,190 kg
Phê duyệt và ứng dụng	
Dấu CE	Không

Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm đặt hàng	AC170Z recessed High H L1000
Tên sản phẩm đầy đủ	AC170Z recessed High H L1000
Mã sản phẩm đầy đủ	692382866684299
Mã đơn hàng	911401529042
Số vật liệu (12NC)	911401529042
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	6923828666842
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	25
EAN/UPC - Vỏ	6923828666842

Flex Cove G5

Bản vẽ kích thước

