

# PHILIPS

## Lighting



# GreenSpace Flex Luna

GreenSpace Flex Luna, 9 W, 770 lm, Tunable White, DALI, Yapılandırılmış optik, IP20 | Parmak korumalı

Sürekli değişen ama bir o kadar da güvenilir olan ay, çevresiyle her zaman uyum içinde, uyum sağlayabilen, zarif konaklama aydınlatmasının özünü yansıtır. GreenSpace Flex Luna benzersiz bir duyguyu uyandırmak için tasarlandı. Ay gibi Luna da çevresini bastırmaz, aksine daha da güzelleştirir, hem samimi hem de görkemli bir ışıltı yayar. Bu sadece bir ışık değil. Bu samimi bir deneyim.

## Ürün veri

Genel Bilgiler		Kontroller ve Dim Etme	
Işık kaynağı motoru türü	LED	Dim Edilebilir	DALI
Değer merdiveni	Performans	Kontrol arayüzü	DALI
Işık Teknik Ayrıntılar		Mekanik ve Muhafaza	
Işık Akısı	770 lm	Muhafaza Malzemesi	Alüminyum Alaşımı
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Tunable White	Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	86 lm/W	Muhafaza Rengi	Siyah
Renk oluşturma dizini (CRI)	90	Optik kapak kaplaması	Yapılandırılmış optik
Işık kaynağı rengi	Ayarlanabilir beyaz	Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Birleşik parlama derecesi CEN	16	Mekanik çarpışma koruma kodu	IK03 [0.35 J güçlendirilmiş]
Çalıştırma ve Elektrik		Optik kapak tipi	Lens
Giriş Voltajı	220 ila 240 V	Net Ağırlık (Parça Başı)	0,470 kg
Hat Frekansı	50 or 60 Hz	Onay ve Uygulama	
Güç Tüketimi	9 W	CE işareti	Hayır
Güç Faktörü (Kesir)	0.9	Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +45 °C
MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	70	Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)	
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II	Işık akısı toleransı	-10% / +10%

## GreenSpace Flex Luna

Güç tüketimi toleransı	+/-10%
<b>Ürün Verileri</b>	
Sipariş ürün adı	SM378B R P9 PSD-TNW NB D100 G-TT PRO
Sipariş kodu	911401529646

Malzeme No. (12NC)	911401529646
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	24

### Boyutlu çizim

