



# SlimBalance

## SP550P LED40S 840 L120 PSU SD GM SQ

SlimBalance, 97.56 lm/W, 840 nötr beyaz

SlimBalance, müşteriler için çekici ve farklı bir alan oluşturmaya yardımcı olan düzgün ve şık bir tasarıma sahip eksiksiz bir ürün ailesidir. Ürün ailesi farklı uzunlukları (600 mm, 1200 mm, 1500 mm), farklı uç kapaklarını (yuvarlak, kare) ve farklı ışık dağılımlarını (doğrudan, dolaylı) kapsar. Ofis için uygun modeli iyi kalitede konforlu ışık sunar.

### Güvenlik ve uyarılar

- Ürün IPX0'dır (su girişine karşı korumalı değildir); aydınlatma armatürünün takılacağı ortamın uygun şekilde kontrol edilmesini şiddetle tavsiye ederiz
- Yukarıdaki tavsiyeye uyulmaz ve armatürler su girişine maruz kalırsa, Philips/Signify ürünün bozulmayacağını garanti edemez ve ürün garantisi geçersiz olur


### Ürün veri

| Genel Bilgiler                    |            | Işık kaynağı rengi                       |                             |
|-----------------------------------|------------|--|-----------------------------|
| Değiştirilebilir ışık kaynağı     | Hayır      | 840 nötr beyaz                           |                             |
| Sürücü birimi sayısı              | 1 ünite    | Optik sistem türü                        | Geniş ışın                  |
| Tertibat dahildir                 | Evet       | Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması | 120°                        |
| Işık kaynağı motoru türü          | LED        | <b>Çalıştırma ve Elektrik</b>            |                             |
| Değer merdiveni                   | Performans | Giriş Voltajı                            | 220/240 V                   |
| Garanti süresi                    | 3 yıl      | Hat Frekansı                             | 50 to 60 Hz                 |
| <b>Işık Teknik Ayrıntılar</b>     |            | Kalkış Akımı                             | 19 A                        |
| Işık Akısı                        | 4.000 lm   | Ani akım süresi                          | 280 ms                      |
| İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)    | 4000 K     | Güç Tüketimi                             | 41 W                        |
| Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom) | 97,56 lm/W | Güç Faktörü (Kesir)                      | 0.9                         |
| Renk oluşturma dizini (CRI)       | >80        | Bağlantı                                 | Boştaki kablo uçları/teller |
| Işık kaynağının ışın açısı        | - °        | Kablo                                    | -                           |
|                                   |            | MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı          | 24                          |

# SlimBalance

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Koruma sınıfı IEC                          | Güvenlik sınıfı I           |
| <b>Kontroller ve Dim Etme</b>              |                             |
| Dim Edilebilir                             | Hayır                       |
| Sürücü/güç ünitesi/trafo                   | -                           |
| Kontrol arayüzü                            | -                           |
| Sabit ışık çıkışı                          | Hayır                       |
| Maksimum dim seviyesi                      | Yok                         |
| <b>Mekanik ve Muhafaza</b>                 |                             |
| Muhafaza Malzemesi                         | Metal                       |
| Reflektör malzemesi                        | -                           |
| Optik sistem malzemesi                     | Polikarbon                  |
| Optik kapak malzemesi                      | Polikarbon                  |
| Sabitleme malzemesi                        | Çelik                       |
| Muhafaza Rengi                             | Gümüş                       |
| Optik kapak kaplaması                      | Opal                        |
| Toplam uzunluk                             | 1.230 mm                    |
| Genel genişlik                             | 70 mm                       |
| Genel yükseklik                            | 105 mm                      |
| Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik) | 105 x 70 x 1230 mm          |
| Girişime Karşı Koruma Sınıfı               | IP20 [Parmak korumalı]      |
| Mekanik çarpışma koruma kodu               | IK03 [0,3 J]                |
| Optik kapak tipi                           | Opal                        |
| Net Ağırlık (Parça Başı)                   | 3,149 kg                    |
| <b>Onay ve Uygulama</b>                    |                             |
| Ateşleme teli testi                        | Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn |

## Boyutlu çizim



|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Alev alma işareti       | -              |
| CE işareti              | Evet           |
| ENEC işareti            | -              |
| EU RoHS ile uyumludur   | Evet           |
| Ortam sıcaklığı aralığı | -20 ila +40 °C |

## Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Işık akısı toleransı   | +/-10%               |
| Başlangıç renk türü    | (0.38, 0.38) SDCM< 3 |
| Güç tüketimi toleransı | +/-10%               |

## Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Ortalama yararlı ömür L70B50 | 50.000 h |
|------------------------------|----------|

## Ürün Verileri

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Sipariş ürün adı                           | SP550P LED40S 840 L120 PSU SD GM SQ |
| Tam ürün adı                               | SP550P LED40S 840 L120 PSU SD GM SQ |
| Tam ürün kodu                              | 872016972850999                     |
| Sipariş kodu                               | 72850999                            |
| Malzeme No. (12NC)                         | 911401530241                        |
| Numeratör - Paket Başına Miktar            | 1                                   |
| EAN/UPC - Ürün/Kutu                        | 8720169728509                       |
| Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı | 2                                   |
| EAN/UPC - Kutu                             | 8720169728509                       |

