

PHILIPS

Lighting



SlimBalance

SP550P LED40S 865 L120 PSU SD GM SQ

SlimBalance, 97.56 lm/W, 865 soğuk gün ışığı

SlimBalance, müşteriler için çekici ve farklı bir alan oluşturmaya yardımcı olan düzgün ve şık bir tasarıma sahip eksiksiz bir ürün ailesidir. Ürün ailesi farklı uzunlukları (600 mm, 1200 mm, 1500 mm), farklı uç kapaklarını (yuvarlak, kare) ve farklı ışık dağılımlarını (doğrudan, dolaylı) kapsar. Ofis için uygun modeli iyi kalitede konforlu ışık sunar.

Güvenlik ve uyarılar

- Ürün IPX0'dır (su girişine karşı korumalı değildir); aydınlatma armatürünün takılacağı ortamın uygun şekilde kontrol edilmesini şiddetle tavsiye ederiz
- Yukarıdaki tavsiyeye uyulmaz ve armatürler su girişine maruz kalırsa, Philips/Signify ürünün bozulmayacağını garanti edemez ve ürün garantisi geçersiz olur

Ürün veri

Genel Bilgiler		Işık kaynağı rengi	
Değiştirilebilen ışık kaynağı	Hayır		865 soğuk gün ışığı
Sürücü birimi sayısı	1 ünite	Optik sistem türü	Geniş ışın
Tertibat dahildir	Evet	Aydınlatma armatürü ışık ışını yayılması	120°
Işık kaynağı motoru türü	LED	Çalıştırma ve Elektrik	
Değer merdiveni	Performans	Giriş Voltajı	220/240 V
Garanti süresi	3 yıl	Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Işık Teknik Ayrıntılar		Kalkış Akımı	19 A
Işık Akısı	4.000 lm	Ani akım süresi	280 ms
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	6500 K	Güç Tüketimi	41 W
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	97,56 lm/W	Güç Faktörü (Kesir)	0.9
Renk oluşturma dizini (CRI)	>80	Bağlantı	Boştaki kablo uçları/teller
Işık kaynağının ışın açısı	- °	Kablo	-
		MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	24

SlimBalance

Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Hayır
Sürücü/güç ünitesi/trafo	-
Kontrol arayüzü	-
Sabit ışık çıkışı	Hayır
Maksimum dim seviyesi	Yok
Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Metal
Reflektör malzemesi	-
Optik sistem malzemesi	Polikarbon
Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Sabitleme malzemesi	Çelik
Muhafaza Rengi	Gümüş
Optik kapak kaplaması	Opal
Toplam uzunluk	1.230 mm
Genel genişlik	70 mm
Genel yükseklik	105 mm
Boyutlar (Yükseklik x Genişlik x Derinlik)	105 x 70 x 1230 mm
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK03 [0,3 J]
Optik kapak tipi	Opal
Net Ağırlık (Parça Başı)	3,149 kg

Onay ve Uygulama	
Ateşleme teli testi	Sıcaklık 650 °C, süre 30 sn
Alev alma işareti	-
CE işareti	Evet
ENEC işareti	-
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +40 °C

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	+/-10%
Başlangıç renk türü	(0.31, 0.33) SDCM< 3
Güç tüketimi toleransı	+/-10%

Zaman İçindeki Performansı (IEC Uyumlu)

Ortalama yararlı ömür L70B50	50.000 h
------------------------------	----------

Ürün Verileri

Sipariş ürün adı	SP550P LED40S 865 L120 PSU SD GM SQ
Tam ürün adı	SP550P LED40S 865 L120 PSU SD GM SQ
Tam ürün kodu	911401530641
Sipariş kodu	01530641
Malzeme No. (12NC)	911401530641
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	2

Boyutlu çizim



