GreenSpace G6

DN391B LED14/840 P11PSU D100 AL GMG2HE

GreenSpace G6, 11.4 W, 1400 lm, 4000 K, Reflektor persegi, Matte, IP20 | Perlindungan jari

Philips GreenSpace G6 dibuat berdasarkan reputasi rangkaian produk GreenSpace untuk kinerja yang luar biasa, penggunaan energi yang sangat rendah, dan kenyamanan visual yang tinggi. Lampu downlight LED andal generasi berikutnya ini hadir dalam desain yang sangat ringkas dengan desain tanam yang dalam dan kedalaman reflektor yang ditingkatkan untuk menyoroti detail terkecil. GreenSpace G6 juga merupakan contoh keserbagunaan yang cemerlang. Lampu downlight LED hemat energi ini tersedia dalam berbagai konfigurasi yang komprehensif dari 600 hingga 3.550 lumen, dengan opsi untuk memilih varian tetap, dapat diredupkan, atau Interact Ready. Hal ini menjadikan GreenSpace G6 sebagai solusi 'padu padan' yang sempurna untuk aplikasi yang berpotensi luas dan membutuhkan suasana pencahayaan yang berbeda, dengan satu tampilan dan nuansa luminer yang kohesif.

Product data

Informasi Umum	
Jumlah unit alat	-
Alat	-
Driver tercakup	Ya
Tipe mesin sumber cahaya	LED
Tag servis	Ya
Tangga penawaran	Kinerja
Periode garansi	3 tahun

Teknis Lampu	
Flux Cahaya	1.400 lm
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	125 lm/W
Indeks renderasi warna (CRI)	>80
Jumlah sumber cahaya	1
Warna sumber cahaya	840 neutral white
Tipe optik	Reflektor persegi
Golongan silau terpadu CEN	19

Pengoperasian dan Kelistrikan	
Tegangan Masuk	220 hingga 240 V
Frekuensi Garis	50 or 60 Hz

GreenSpace G6

Lonjakan arus	14 A
Waktu masuk tiba-tiba	0,01 ms
Konsumsi Daya	11,4 W
Faktor Daya (Fraksi)	0.9
Koneksi	Kabel/kawat penghubung
Kabel	2 × 0,75 mm² Kabel 0,2 m tanpa konektor
Jumlah produk pada MCB 16A tipe B	204
Sesuai untuk sakelar acak	Tidak
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas II

Kontrol dan Peredupan

Dapat diredupkan	Tidak
Antarmuka kontrol	-
Tingkat redup maksimum	Tidak berlaku

Mekanis dan Housing

bahan perumahan	Aluminium cetak permanen
Material reflektor	Polikarbonat
Material optik	Polikarbonat
Material penutup optik	Polikarbonat
Warna Housing	Aluminium
Perangkat pemasangan	Rangka untuk pemasangan tanam
Lapisan penutup optik	Matte
Tinggi keseluruhan	68 mm
Diameter keseluruhan	120 mm
Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20 [Perlindungan jari]
Kode pelindung dampak mekanis	IK03 [0,3 J]
Tipe penutup optik	Diffuser Polikarbonat
Berat Bersih (Bagian)	0,240 kg

Penyetujuan dan Aplikasi

Pengujian kawat pijar	Suhu 650 °C, durasi 5 detik
Tanda dapat menyala	-
Tanda CE	Ya
Tanda ENEC	-
Risiko fotobiologis	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Sesuai EU RoHS	Ya
Performa temperatur lingkungan Tq	25 °C
Kisaran suhu ambien	-20 hingga +40 °C

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	+/-10%
Kromatisitas awal	5
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

Data Produk

Nama produk pesanan	DN391B LED14/840 P11PSU D100 AL GMG2HE
Nama lengkap produk	DN391B LED14/840 P11PSU D100 AL GMG2HE
Kode urutan	911401533444
No. Material (12NC)	911401533444
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	4

Dimensional drawing



© 2025 Signify Holding Hak cipta dilindungi undang-undang. Signify tidak memberikan perwakilan atau jaminan sebagai ketepatan atau kelengkapan informasi yang termasuk di dalamnya dan tidak akan bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang bergantung padanya. Informasi yang disajikan di dokumen ini tidak ditujukan sebagai penawaran yang bersifat komersial serta bukan bentuk bagian dari kutipan atau kontrak, kecuali telah disetujui oleh Signify. Philips dan Philips Shield Emblem adalah merek dagang terdaftar dari Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2025, September 1 - data subject to change