



GreenPerform Panel RC099V G3

RC099X G3 LED38/840 L1W W60L60 HE

GreenPerform Panel RC099V G3, 140 lm/W, 840 trắng trung tính, DALI

GreenPerform panel RC099V G3 là đèn panel LED có giá cả phải chăng, cung cấp ánh sáng dễ chịu với tính đồng nhất tuyệt vời. Đèn này có 3 loại: 600x600, 300x1200 và 600x1200 mm với tối đa 140 lm/w. Đèn có UGR19, giúp tăng cảm giác dễ chịu về thị giác trong văn phòng. Được trang bị công nghệ Dali, Interact và EcoSet, RC099V G2 giúp bạn kết nối dễ dàng với hệ thống điều khiển nhằm cải thiện khả năng tiết kiệm năng lượng.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung	
Loại nguồn sáng	LED
Thang giá trị	Hiệu suất
Thông tin kỹ thuật về đèn	
Quang thông	3.800 lm
Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)	4000 K
Quang hiệu (định mức) (Danh định)	140 lm/W
Chỉ số hoàn màu (CRI)	≥80
Màu sắc nguồn sáng	840 trắng trung tính
Hệ số chói lóa đồng nhất CEN	Not applicable
Vận hành và điện	
Điện áp đầu vào	220-240 V
Tần số dòng	50 or 60 Hz

Mức tiêu thụ điện	27,1 W
Hệ số công suất (Tỷ lệ)	0.9
Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	50
Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn II
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Có thể điều chỉnh độ sáng	DALI
Giao diện điều khiển	DALI
Cơ khí và vỏ đèn	
Vật liệu vỏ đèn	Kim loại
Vật liệu chụp quang học	Polystyrene
Màu vỏ đèn	RAL 9003 trắng
Lớp hoàn thiện chụp quang học	Trắng đục
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20 [Bảo vệ ngón tay]

GreenPerform Panel RC099V G3

Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK03 [0,3 J]
Kiểu chụp quang học	Trắng đục
Trọng lượng tịnh (Bộ)	1,790 kg
Phê duyệt và ứng dụng	
Dấu CE	Có
Nhiệt độ môi trường cho phép	-20 °C đến 45 °C
Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)	
Dung sai quang thông	-10% / +10%
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%

Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm đặt hàng	RC099X G3 LED38/840 L1W W60L60 HE
Tên sản phẩm đầy đủ	RC099X G3 LED38/840 L1W W60L60 HE
Mã đơn hàng	911401534143
Số vật liệu (12NC)	911401534143
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	4

Bản vẽ kích thước

