



# GreenSpace Flex Luna

## SM378B S P12 940 PSD-E MB D100 G-TT PRO

GreenSpace Flex Luna, 13 W, 1450 lm, 4000 K, DALI, Óptica estructurada, IP20 | Protección para los dedos

Siempre cambiante pero confiable, la luna refleja la esencia misma de la iluminación de la hospitalidad, que es adaptable, elegante y siempre en sintonía con su entorno. GreenSpace Flex Luna está diseñado para evocar una sensación única. Al igual que la luna, Luna no supera sino que realiza su entorno, proyectando un resplandor que se siente íntimo y grandioso. No es solo una luz. Es una experiencia íntima.

### Datos del producto

Información general	
Tipo de motor de fuente de luz	LED
Nivel	Rendimiento
Información técnica sobre la luz	
Flujo luminoso	1.450 lm
Temperatura de color correlacionada (nominal)	4000 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	112 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	92
Color de la fuente de luz	940 blanco neutro
Clasificación de brillo unificada CEN	16
Operación y aspectos eléctricos	
Voltaje de entrada	220 a 240 V
Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Consumo de energía	13 W
Factor de potencia (fracción)	0.9
Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	85

Clase de protección IEC	Clase de seguridad II
Controles y atenuación	
Regulable	DALI
Interfaz de control	DALI
Mecánica y carcasa	
Material de la carcasa	Aleación de aluminio
Material de cubierta/lente óptico	Policarbonato
Color de la carcasa	Negro
Acabado de cubierta/lente óptico	Óptica estructurada
Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Código de protección de impacto mec.	IK03 [0,35 J reforzado]
Tipo de cubierta óptica	Lente
Peso neto (pieza)	0,579 kg
Aprobación y aplicación	
Marca CE	Si

## GreenSpace Flex Luna

Rango de temperatura ambiente	-20 a +45 °C
<b>Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)</b>	
Tolerancia del flujo luminoso	-10% / +10%
Tolerancia del consumo de energía	+/-10%
<b>Información del producto</b>	
Nombre del producto del pedido	SM378B S P12 940 PSD-E MB D100 G-TT PRO

Nombre del producto completo	SM378B S P12 940 PSD-E MB D100 G-TT PRO
Código del pedido	911401536846
N.º de material (12NC)	911401536846
Numerador: cantidad por paquete	1
Numerador: paquetes por caja externa	24

### Plano de dimensiones

