



GreenSpace Flex Luna

GreenSpace Flex Luna, 13 W, 1400 lm, 4000 K, DALI,
Yapılandırılmış optik, IP20 | Parmak korumalı

Sürekli değişen ama bir o kadar da güvenilir olan ay, çevresiyle her zaman uyum içinde, uyum sağlayabilen, zarif konaklama aydınlatmasının özünü yansıtır. GreenSpace Flex Luna benzersiz bir duyguyu uyandırmak için tasarlandı. Ay gibi Luna da çevresini bastırmaz, aksine daha da güzelleştirir, hem samimi hem de görkemli bir ışıltı yayar. Bu sadece bir ışık değil. Bu samimi bir deneyim.

Ürün veri

Genel Bilgiler

Işık kaynağı motoru türü	LED
Değer merdiveni	Performans

Işık Teknik Ayrıntılar

Işık Akısı	1.400 lm
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	4000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	108 lm/W
Renk oluşturma dizini (CRI)	92
Işık kaynağı rengi	940 nötr beyaz
Birleşik parlama derecesi CEN	16

Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Voltajı	220 ila 240 V
Hat Frekansı	50 or 60 Hz
Güç Tüketimi	13 W
Güç Faktörü (Kesir)	0.9
MCB'deki 16 A tür B ürün sayısı	85
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı II

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	DALI
Kontrol arayüzü	DALI

Mekanik ve Muhafaza

Muhafaza Malzemesi	Alüminyum Alaşımı
Optik kapak malzemesi	Polikarbon
Muhafaza Rengi	Siyah
Optik kapak kaplaması	Yapılandırılmış optik
Girişime Karşı Koruma Sınıfı	IP20 [Parmak korumalı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK03 [0.35 J güçlendirilmiş]
Optik kapak tipi	Lens
Net Ağırlık (Parça Başı)	0,579 kg

Onay ve Uygulama

CE işareti	Evet
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +45 °C

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Işık akısı toleransı	-10% / +10%
----------------------	-------------

GreenSpace Flex Luna

Güç tüketimi toleransı	+/-10%
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	SM378B S P12 940 PSD-E WB D100 G-TT PRO
Sipariş kodu	911401537146

Malzeme No. (12NC)	911401537146
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	24

Boyutlu çizim

