



GreenSpace Flex

RS378B P15 940 PSD-E NB M55

GreenSpace Flex, 15 W, 940 neutral white, DALI, IP20 |
Perlindungan jari

GreenSpace Flex merupakan portofolio performa yang dibuat untuk segmen Hospitality negara GC/GM. Dengan konsep desain modular, mesin ringan, dan garis tepi berbeda yang memiliki berbagai kombinasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam.

Product data

Informasi Umum		Kontrol dan Peredupan	
Tipe mesin sumber cahaya	LED	Dapat diredupkan	DALI
Tangga penawaran	Kinerja	Antarmuka kontrol	DALI
Teknis Lampu		Mekanis dan Housing	
Flux Cahaya	1.170 lm	bahan perumahan	Aloi Aluminium
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4000 K	Material penutup optik	Polimetil metakrilat
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	78 lm/W	Warna Housing	Abu-abu
Indeks renderasi warna (CRI)	>90	Lapisan penutup optik	Opal
Warna sumber cahaya	940 neutral white	Kode perlindungan masuknya debu dan air	IP20 [Perlindungan jari]
		Kode pelindung dampak mekanis	IK04 [0,5 J tambahan standar]
Pengoperasian dan Kelistrikan		Tipe penutup optik	PMMA
Tegangan Masuk	220-240 V	Berat Bersih (Bagian)	0,310 kg
Frekuensi Garis	50 or 60 Hz		
Konsumsi Daya	15 W	Penyetujuan dan Aplikasi	
Faktor Daya (Fraksi)	0.9	Tanda CE	Ya
Jumlah produk pada MCB 16A tipe B	-	Kisaran suhu ambien	-20 hingga +45 °C
Kelas perlindungan IEC	Keamanan kelas II		

Greenspace Flex

Kinerja Awal (Kesesuaian IEC)

Toleransi fluks cahaya	-10% / +10%
Toleransi konsumsi daya	+/-10%

Data Produk

Nama produk pesanan	RS378B P15 940 PSD-E NB M55
Nama lengkap produk	RS378B P15 940 PSD-E NB M55

Kode produk lengkap	911401537371
Kode urutan	911401537371
No. Material (12NC)	911401537371
Numerator - Jumlah Per Pak	1
Numerator - Pak per kotak bagian luar	36

Dimensional drawing

