



Đèn chiếu điểm GreenUp cho nhà hàng khách sạn

RS318B P7 927 PSU-E MB S

Đèn chiếu điểm GreenUp cho nhà hàng khách sạn, 7 W, 927 ánh sáng trắng ấm, IP20 | Bảo vệ ngón tay

Đèn chiếu điểm GreenUp cho nhà hàng khách sạn là một đèn chiếu điểm nhỏ nhưng mang đến những lợi ích toàn diện. Sản phẩm có công suất linh hoạt cho nhiều ứng dụng trong nhà, chẳng hạn như bán lẻ và nhà hàng khách sạn. Dòng sản phẩm này có CRI90 cao và 3 góc chùm sáng đáp ứng yêu cầu ánh sáng của các ứng dụng bán lẻ và nhà hàng khách sạn trong nhà.

Dữ liệu sản phẩm

Thông tin chung		Tần số lưới điện	
Loại nguồn sáng	LED		0/50/60 Hz
Thang giá trị	Giá trị	Dòng khởi động	0,035 A
		Công suất	7 W
		Hệ số công suất (dạng thập phân/phân số)	0.9
		Số lượng sản phẩm trên MCB 16 A loại B	-
		Cấp bảo vệ IEC	Cấp an toàn II
Thông tin kỹ thuật về đèn		Điều khiển và điều chỉnh độ sáng	
Quang thông	80 lm	Có thể điều chỉnh độ sáng (Có hỗ trợ tăng/giảm sáng)	Không
Nhiệt độ màu (CCT)	2700 K	Giao diện điều khiển	-
Hiệu suất phát quang định mức	96 lm/W	Cơ khí và vỏ đèn	
Chỉ số hoàn màu (CRI)	>90	Vật liệu vỏ đèn	Nhôm đúc
Màu sắc nguồn sáng	927 ánh sáng trắng ấm		
Vận hành và điện			
Điện áp đầu vào	220 đến 240 V		

Đèn chiếu điểm GreenUp cho nhà hàng khách sạn

Vật liệu chụp quang học	Polymethyl methacrylate
Màu sắc vỏ thiết bị	Nhôm và xám
Lớp hoàn thiện chụp quang học	Trong suốt
Chiều dài tổng thể	93 mm
Chiều rộng tổng thể	85 mm
Chiều cao tổng thể	93 mm
Đường kính tổng thể	85 mm
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu)	93 x 85 x 93 mm
Mã bảo vệ chống xâm nhập	IP20 [Bảo vệ ngón tay]
Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học	IK03 [0,35 J gia cường]
Kiểu chụp quang học	-
Trọng lượng tịnh (Bộ)	0,015 kg
Phê duyệt và ứng dụng	
Ký hiệu tính dễ cháy	-
Đấu CE	Không
Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh	+20 đến +40°C

Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)	
Dung sai quang thông	+/-10%
Màu sắc ban đầu	-
Dung sai mức tiêu thụ điện	+/-10%
Dữ liệu sản phẩm	
Tên sản phẩm đặt hàng	RS318B P7 927 PSU-E MB S
Tên sản phẩm đầy đủ	RS318B P7 927 PSU-E MB S
Mã sản phẩm đầy đủ	872016953281699
Mã đơn hàng	911401537602
Số vật liệu (12NC)	911401537602
Phần tử - Số lượng trên một bộ	1
EAN/UPC - Sản phẩm/Hộp	8720169532816
Phần tử - Số bộ trên một hộp ngoài	16
EAN/UPC - Vỏ	8720169544307

Bản vẽ kích thước

